2m Duplex Multimode 62,5/125 ST auf SC LWL / Glasfaserkabel - Orange

Produkt-ID: FIBSTSC2

Das 2 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBSTSC2 ist an einem Ende mit einem ST-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses ST-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist

- Breitbandsysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten

Merkmale

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
	Faseroptikgröße	62.5/125
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
	Faseroptikklassifizierung	OM1
	Faseroptiktyp	Multimodus
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Faseroptik ST
	Steckverbinder B	1 - Faseroptik SC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften		
	Farbe	Orange
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
	Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.8 in [19.9 cm]
	Paketbreite	0.4 in [1.1 cm]
	Pakethöhe	8.3 in [21.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [50.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel ST-SC

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.