

4-poorts USB-C SD kaart lezer - USB 3.1 (10Gbps) - SD 4.0, UHS-II card reader

Productcode: 4SD4FCRU31C



Met deze USB-C™ SD™ kaartlezer krijgt u toegang tot vier SD-kaarten tegelijk.

De kaartlezer zet bestanden over tussen uw USB-C, Thunderbolt 3 of USB-A laptop of desktopcomputer en de lezer.

De lezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II. De card reader leest en schrijft naar en vanaf de kaarten met snelheden tot 312MB/s. De lezer ondersteunt ook USB 3.1 verbindingssnelheden tot 10 Gbps om maximale overdrachtssnelheden te verzekeren tussen de computer en de lezer, terwijl alle vier de kaarten tegelijk worden benaderd.

De kaartlezer is ook neerwaarts compatibel met eerdere versies van USB (3.0, 2.0 en 1.1).

De SD-kaartlezer ondersteunt alle SD-kaarten: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) en SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). De kaartlezer ondersteunt ook UHS-kaarten en is neerwaarts compatibel met oudere SD-kaartversies.

De kaartlezer ondersteunt ook de volgende kaarttypes wanneer verbonden via een adapter:

- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

Het compacte design past perfect bij uw werkplek. Plaats de kaartlezer op uw bureau zonder dat deze teveel ruimte inneemt.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Krijg toegang tot vier SD-kaarten tegelijk
- Foto's en video's downloaden en bewerken
- Een back-up maken van documenten en belangrijke data van meerdere gebruikers
- Systeemupdates in batches implementeren
- Content verdelen in meerdere medewerkers

## Eigenschappen

- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met deze USB-C SD-kaartlezer krijgt u simultaan toegang tot vier SD-kaarten - De multi-kaartlezer brengt bestanden over tussen uw USB-C/TB3/USB-A-apparaat en de lezer door middel van meegeleverde kabels
- **ULTRASNELLE TOEGANG:** De draagbare multi-SD-kaartlezer biedt ondersteuning voor SD 4.0 en UHS-II met snelheden tot 312 MB/s - De lezer ondersteunt ook USB 3.1-verbindingssnelheden tot 10 Gbps
- **MAXIMALE COMPATIBILITEIT:** De USB 3.1 SD-kaartlezer ondersteunt alle SD-kaarten: SD, SDHC en SDXC - Daarnaast ondersteunt hij UHS-kaarten en is hij backwards compatible met oudere SD-kaartversies
- **COMPACT EN DRAAGBAAR:** Het compacte ontwerp past goed bij uw werkplek - Plaats de SD-kaartlezer met 4 slots op uw bureau zonder te veel ruimte in beslag te nemen
- **THE IT PRO'S CHOICE: DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB 3.1 SD-kaartlezer werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

## Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 2
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3227

## Prestaties

Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Type opslagmedium	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

## Connector(en)

Schijfaansluitingen	4 - SD-/MMC-sleuf
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

## Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---------------------------------------------------------------------

## Indicatoren

LED-indicatoren	4 - Activiteit
-----------------	----------------

## Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	7.0 in [17.7 cm]
Breedte product	2.8 in [7.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	11.8 oz [335.0 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	6.2 in [15.8 cm]
Package Height	2.1 in [5.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.5 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SD-kaartlezer
	1 - 0,9 m USB-C naar USB-C kabel
	1 - 0,9 m USB-A naar USB-C kabel
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - Quick-Start Handleiding

---

#### Garantiebepalinge

n

Warranty

2 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.