

Tiroir de Montage en Rack 4U - 25 kg - Tiroir de Stockage en Rack 4U en Acier pour Rack ou Armoire 19" AV / Serveur / Équipement Réseau

N° de produit: 4UDRAWER



Le tiroir de rangement en acier noir 4UDRAWER 4U pour racks et armoires 19 pouces vous aide à organiser efficacement votre matériel informatique critique et ses accessoires, avec une capacité de charge allant jusqu'à 25 kg.

Parfait pour ranger des outils, des logiciels et des documents pour un accès facile, ce tiroir coulissant de rangement pour rack est une solution économique qui offre un stockage soigné et discret. Universellement montable dans n'importe quel rack serveur standard de 19" ou armoire, le tiroir de rack est fabriqué en acier laminé à froid pour une durabilité à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez un espace de rangement aux racks de serveur et armoires 48 cm à montage en façade

Spécifications techniques

- ADAPTATION UNIVERSELLE 19" : Le tiroir de montage en rack 4U est conçu pour être monté dans n'importe quel rack ou armoire de serveur 19" standard à montage frontal; Parfait pour votre ordinateur, votre réseau ou votre équipement audiovisuel

- **CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE** : Construit en acier laminé à froid, le tiroir du rack de stockage robuste de qualité informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge totale de 25 kg
- **ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ** : Ce tiroir de rangement pour armoire/serveur prêt à l'emploi est livré entièrement assemblé et avec tous les accessoires nécessaires à l'installation
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : Ce tiroir rack 4U robuste offre un espace de stockage supplémentaire pour le matériel, les outils, le réseau, le serveur ou les accessoires audio/vidéo essentiels
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce tiroir de rangement est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Hauteur U	4U
Gestion de câbles	Non

Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur interne	15.8 in [40.2 cm]
Hauteur interne	5.7 in [146 mm]
Profondeur interne	13.9 in [35.2 cm]
Longueur du produit	13.8 in [35.0 cm]
Largeur du produit	19.1 in [48.5 cm]
Hauteur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Poids du produit	16.1 lb [7.3 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	17.4 in [44.2 cm]
Package Height	8.7 in [22.2 cm]
Poids brut	21.3 lb [9.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Tiroir de stockage 4U
	4 - Écrous et vis

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis