

サーバーラック用キャビネットケース／4U／19インチ／耐荷重25kg／ブラック／A/V 電子機器 ネットワーク  
通信機器 データセンター ラック対応／引き出し ドrawer

製品ID: 4UDRAWER



スチール製4U引き出しユニット(ブラック)。19インチのラックやキャビネットで基幹ハードウェアやアクセサリを効率的に収納します。25kgまでの積載が可能です。

ツール、ソフトウェア、文書などを見えないように片付け、すぐに取り出せるスライド式の引き出しは、費用対効果に優れた収納ソリューションです。一般的なフロントマウント型の19インチラックやキャビネット各種に対応するユニバーサルタイプです。頑丈な冷延鋼板を使用し、高い耐久性を備えています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

・フロントマウント型の19インチサーバーラック／キャビネットに収納用引き出しを追加

## 製品の特長

・19インチラック対応:

標準的なフロントマウント型19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けられるように設計された4Uラックマウント型引き出し収納ボックス。コンピュータ、ネットワーク通信機器やAV機器などに理想的

・  
耐久性の高いデザイン: 冷間圧延鋼板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用引き出しユニット。耐荷重: 25 kg

・  
組立不要: 完全に組み立てられた状態で出荷。取り付けに必要なアクセサリが付属したキャビネット、サーバーラック用引き出し収納ケース

- ・優れた機能性:  
ネットワーク通信機器、サーバー、オーディオ/ビデオ機器などのメンテナンスに必要なハードウェアや工具を収納することができる4U  
データセンターラック用ドロワー
- ・StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

#### ハードウェア

|          |          |
|----------|----------|
| 保証に関する方針 | Lifetime |
| U高さ      | 4 U      |
| ケーブル管理   | なし       |

#### 性能

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 25 kg [55.1 lb] |
|------------------------------|-----------------|

#### 物理的特徴

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 色     | ブラック              |
| 内部幅   | 40.2 cm [15.8 in] |
| 内部高さ  | 146 mm [5.7 in]   |
| 内部奥行き | 35.2 cm [13.9 in] |
| 製品縦   | 35.0 cm [13.8 in] |
| 製品横   | 48.5 cm [19.1 in] |
| 製品高さ  | 17.5 cm [6.9 in]  |
| 製品重量  | 7.3 kg [16.1 lb]  |

#### パッケージ情報

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| パッケージ数量        | 1                 |
| パッケージ縦         | 52.4 cm [20.6 in] |
| パッケージ横         | 44.2 cm [17.4 in] |
| パッケージ高さ        | 22.2 cm [8.7 in]  |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 9.7 kg [21.3 lb]  |

#### 箱に含まれているもの

|         |                  |
|---------|------------------|
| パッケージ内容 | 1 - 4U ストレージドロワー |
|         | 4 - ナットとネジ       |

#### Warranty Information

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | 整備品ライフタイム保証 |
|----------|-------------|

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。