


Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/SC - 3 m

Produkt ID: 50FIBLCSC3



Den 50FIBLCSC3 3 m halogenfria LC-till-SC-fiberkabeln har 50/125  $\mu\text{m}$  fiber för snabba dataöverföringar över Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk, med stöd för duplex multiläge.

Denna LC-SC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM2) och multiläge är individuellt testad och certifierad att vara inom gränserna för acceptabel dämpning för garanterad kompatibilitet och 100 % pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

### Funktioner

- Immun mot elektriska störningar
- OM2 (50/125) 500 MHz fiber i multiläge
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM2
Fibertyp	Multiläge

---

#### Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk SC duplex

---

#### Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

---

#### Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]



Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.1 in [27.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3m Multimode 50/125 Duplex Fiber Patch Cable LC - SC
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

