

Multimode LC auf ST Glasfaserkabel 1m - LWL / Glasfaser 50/125µ Duplex Patchkabel

Produkt-ID: 50FIBLCST1



Das 1 m lange LSZH LC-auf-ST-Faseroptikkabel 50FIBLCST1 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 50/125 (OM2)-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandssysteme

- Telekommunikation/Datenkommunikation

Merkmale

- 1x LC MM-Stecker
- 1x ST MM-Stecker
- OM2 (50/125) 500-MHz-Multimodus-Faseroptik
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Feuerwiderstandsklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
e

Faseroptikgröße 50/125

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s

Kabelnennwerte 1Gbps / 10Gbps

Faseroptikklassifizierung OM2

Faseroptiktyp Multimodus

Steckverbinder

Steckverbinder A Faseroptik LC

Steckverbinder B Faseroptik ST

Umwelt

Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Orange
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100 cm]
Produktgewicht	1.0 oz [28 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [37 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m Multimodus 50/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

