

Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 30 m

Produkt ID: 50FIBLCLC30



Den 50FIBLCLC30 30 m halogenfria LC-till-LC-fiberkabeln har 50/125 µm fiber för snabba dataöverföringar över Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk, med stöd för duplex multiläge.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM2) och multiläge är individuellt testad och certifierad att vara inom gränserna för acceptabel dämpning för garanterad kompatibilitet och 100 % pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Funktioner

- Immun mot elektriska störningar
- OM2 (50/125) 500 MHz fiber i multiläge
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM2
Fibertyp	Multiläge

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	98.4 ft [30 m]
Produktlängd	98.4 ft [30.0 m]



Produktbredd	0.6 in [15.2 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.7 mm]
Produktvikt	13.4 oz [380.0 g]

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	1.6 in [40.0 mm]
Package Height	9.8 in [25.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.7 oz [388.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	30 m 50/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC – LC
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

