Cisco GLC-LH-SM compatibel SFP Transceiver module - 1000BASE-LX/LH - 10 stuks

Productcode: GLCLHSM10PST



De GLCLHSM10PST is een Cisco GLC-LH-SM compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-LX/LH conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

• Golflengte: 1310 nm

• Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps

• Type: Single-mode / multi-mode glasvezel

• Verbindingstype: LC connector

• Maximale overdrachtsafstand: 10 km

• MTBF: 3.092.408 uur

• Stroomverbruik: Minder dan 1 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-LH-SM
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
	Golflengte	1310nm
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	DDM	Nee
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

	MTBF	3.092.408 uur
	Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	2.2 in [56.6 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.1 in [20.6 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Package Height	1.5 in [3.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.5 oz [240.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	10 - SFP-transceivers

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.