

Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 5 m LC/LC - LSZH

Product ID: 50FIBLCLC5



Il cavo in fibra LC a LC LSZH 50FIBLCLC5 (5 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Sistemi a banda larga
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

Features

- Non soggetta all'interferenza elettrica

- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
		1Gbps / 10Gbps
	Classe cavo	OM2
	Classificazione fibra	Multi Mode
Connettore/i	Connettore A	Fiber Optic LC Duplex
	Connettore B	Fiber Optic LC Duplex
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Orange
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Peso prodotto	2.4 oz [67.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.8 in [20.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.7 oz [76.000 g]
Contenuto della	Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 5 m LC - LC

confezione

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

