Gigabit RJ45 koper SFP Transceiver Modules - Cisco GLC-T Compatibel - set van 10

Productcode: GLCT10PKST

De GLCT10PKST is een pakket met tien van onze Cisco GLC-T compatibele koperen transceiver modules die ontworpen, geprogrammeerd en getest zijn voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels, voor 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

• Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps

• Type: Koper

• Verbindingstype: RJ45 connector

• Maximale overdrachtsafstand: 100 m

• MTBF: 4.655.371 uur

• Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-T
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Biedt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Glasvezeltype	Koper
	DDM	Nee
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	MTBF	4.655.371 uur
	Vermogensopname	< 1.3 W

Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in 1 gigabit netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	30~75% RV
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	2.7 in [68.0 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
	Gewicht product	8.0 oz [227.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.4 oz [294.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	10 - SFP-transceivers

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.