

Multimode LC auf ST Glasfaserkabel 5m - LWL / Glasfaser 50/125µ Duplex Patchkabel

Produkt-ID: 50FIBLCST5



Das 5 m lange LSZH LC-auf-ST-Faseroptikkabel 50FIBLCST5 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandsysteme

- Telekommunikation/Datenkommunikation

Merkmale

- 1x LC MM-Stecker
- 1x ST MM-Stecker
- OM2 (50/125) 500-MHz-Multimodus-Faseroptik
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Faseroptikgröße	50/125
Feuerwiderstandssklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikklassifizierung	OM2

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
Faseroptiktyp	Multimodus

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC
Steckverbinder B	1 - Faseroptik ST

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Orange
	Kabellänge	16.4 ft [5 m]
	Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
	Produktgewicht	2.7 oz [76.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [85.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 5 m Multimodus 50/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.