Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo-A a 1x USB-C y 3x USB-A - Hub Comercial USB de Metal - USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Autoalimentado - de Carga Rápida BC 1.2 - Resistente/Instalable

ID del Producto: HB30A3A1CST

Este concentrador USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos convierte el puerto USB-A de su ordenador portátil o de sobremesa en dos puertos USB-A estándar, un puerto USB-A de carga rápida y un puerto USB-C™. También puede extender el rango de sus dispositivos USB mediante el uso de este concentrador como repetidor de punto medio.

Este concentrador de 4 puertos está diseñado para facilitar el acceso a los puertos, cuando el concentrador está instalado o colocado sobre su escritorio. Los puertos del concentrador guardan suficiente distancia entre sí para que resulte fácil conectar o desconectar los dispositivos USB, sin tener que desconectar otros dispositivos de los puertos adyacentes.

Los puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales permiten aumentar su productividad y conectar más dispositivos a su ordenador, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de su ordenador portátil. El puerto USB-C es ideal para la conexión con nuevos dispositivos USB-C, como una unidad de disco duro externo USB-C, con un puerto USB-A tradicional de su ordenador.

Solución perfecta para profesionales de informática o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos.

Este concentrador es el accesorio perfecto para un ordenador portátil o una estación de trabajo de sobremesa, gracias a su duradera caja de metal resistente a los desgastes propios del uso a diario.

El soporte para montaje en pared le permite instalar el concentrador en una superficie, como un escritorio o una pared, para adaptarse mejor a sus requisitos.

Con el puerto disponible de carga rápida, este concentrador puede ayudarle a garantizar que su tablet o smartphone se cargará y estará listo para su uso cuando lo necesite. También puede sincronizar y

acceder a su dispositivo mientras se carga. El puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a fin de poder cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instalación en espacios en que los puertos USB 3.2 Gen 1 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

• Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook, ordenador portátil o de sobremesa

• Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

Características

• CONCENTRADOR USB 3.2 Gen 1 DE 4 PUERTOS: Expanda la conectividad de un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB Type-A, agregándole 3x puertos USB-A y 1x puerto USB-C, mediante este concentrador adaptador SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1; incluye cable anfitrión USB-A (1m)

• CARGUE Y SINCRONICE: Incluye fuente de alimentación con 24W (compartidos entre todos los puertos) - Hub USB autoalimentado con puerto USB-A dedicado (DCP), que suministra hasta 12W (BC 1.2) - Cargue un dispositivo con o sin conexión a un ordenador

• APTO PARA MONTAJE: Mediante el uso del soporte de montaje incluido, este concentrador metálico compacto resulta ideal para entornos comerciales; es posible instalarlo en una pared o escritorio mediante tornillos; incluye patas de goma que se adhieren mejor a la superficie

• DISEÑO INTELIGENTE: Desconecte fácilmente todos sus dispositivos, a través del botón principal de encendido del concentrador; indicadores LED permiten saber el estado de la alimentación; fácil acceso a los puertos, gracias a la ubicación superior de los puertos USB-A y en el panel lateral del puerto USB-C

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Resistente concentrador USB independiente del OS, funciona con Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; compatible con USB 3.2 Gen 1/2.0; compatible con

unidades de memoria SSD/USB, teclados, ratones, cámaras web, escáneres, impresoras

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	Sí
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB El puerto de carga USB-A ofrece hasta 2,4 amperios de potencia USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5411E
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	Conector B	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
Software		
	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional

Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puertos USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
	Nota	El puerto USB Type-C es solo para datos. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
		4 - Conexión en puerto del concentrador
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	24
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro

	Factor de forma	de Escritorio
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
	Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso del Producto	4.8 oz [135.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
	Ancho de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
	Altura de la Caja	3.7 in [9.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Cable USB-A a USB-B
		2 - Patas de Goma
		2 - Soportes de Montaje
		4 - Tornillos de Montaje
		1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.