

Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 1 m LC - ST

ID prodotto: 50FIBLCST1



Il cavo in fibra LC a ST LSZH 50FIBLCST1 (1 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-ST è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

Caratteristiche

- 1 connettore maschio LC MM
- 1 connettore maschio ST MM
- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Classificazione fibra	OM2
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	Duplex ST in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH



Caratteristiche
fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [28 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [37 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 1 m LC - ST
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

