

Hub USB-C a 4 Porte Alimentato con Interruttori Individuali - Multipresa USB 3.0 5Gbps per Notebook e PC Desktop USB-C/A - Ciabatta USB-Type C BC 1.2 con Adattatore di Alimentazione

ID prodotto: 5G4AIBS-USB-HUB-EU



Questo Hub USB Autoalimentato a 4 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) con interruttori individuali On/Off aggiunge quattro porte USB Type-A a un computer, con il vantaggio che ogni porta dispone di un interruttore on/off individuale. L'hub USB è autoalimentato grazie all'alimentatore incluso. Si collega a una porta USB-A o USB-C di un computer portatile o desktop.

Le quattro porte della multipresa USB sono dotate di un interruttore On/Off per disattivare la connessione dati/alimentazione del computer al dispositivo collegato quando non viene utilizzato. Questo consente di spegnere le singole porte USB per ridurre il consumo energetico, senza dover scollegare fisicamente il dispositivo o il cavo. Inoltre, questa funzione può garantire la privacy spegnendo le fotocamere o i dispositivi di archiviazione dati esterni che contengono dati sensibili quando non sono in uso.

Questa ciabatta USB è autoalimentata grazie all'alimentatore da 36 W incluso. Ciò consente a tutte e quattro le porte di questo hub USB di supportare la tecnologia BC 1.2, fornendo 1,5A (7,5W) di potenza simultaneamente (30W in totale), rendendolo ideale per la ricarica dispositivi USB alimentati a batteria come smartphone e tablet, assicurando anche una connessione dati. L'hub USB è in grado di fornire energia con o senza un computer host collegato, con supporto per applicazioni CDP (Charging Downstream Port) e DCP (Dedicated Charging Port).

L'hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) a 4 porte espande la connettività USB di un computer, aggiungendo quattro porte USB-A tramite una singola porta USB-A o USB-C. L'hub USB è retrocompatibile con i vecchi dispositivi USB 2.0 (480 Mbps), garantendo il supporto per una vasta gamma di dispositivi USB moderni e legacy come dispositivi di archiviazione esterni (chiavette USB, HDD/SSD), fotocamere HD, mouse, tastiere, webcam e cuffie USB.

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è anche conosciuto come USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps).

Questa presa multipla USB a 4 porte è indipendente dal sistema operativo ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Chrome OS, iPad OS e Android e si installa automaticamente quando è collegato a un computer. Per garantire la massima compatibilità con i dispositivi host USB, sono inclusi singoli cavi USB-A e USB-C da 1 m.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare a un computer dispositivi di archiviazione esterni (chiavetta USB, HDD/SSD), videocamere HD, mouse, tastiere, webcam e cuffie USB
- Spegnerne i dispositivi quando non sono in uso

Caratteristiche

- **HUB USB A 4 PORTE IN ALLUMINIO:** Espande la connettività di laptop e desktop USB Type-C o USB Type-A aggiungendo 4 porte USB-A con interruttori individuali - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) autoalimentato con adattatore di alimentazione da 36W incluso
- **INTERRUTTORI INDIVIDUALI:** Ogni porta USB-A è dotata di un proprio interruttore ON/OFF (con LED) che commuta alimentazione/dati al dispositivo USB collegato alla porta- Consente di risparmiare energia/garantire la privacy spegnendo le periferiche non in uso
- **ALIMENTAZIONE E CARICA:** Ogni porta supporta il BC 1.2, fornendo 1,5A (7,5W) di alimentazione simultanea (30W in totale), fornisce alimentazione con o senza un computer host collegato con supporto per CDP e DCP - Ideale per ricaricare telefoni e tablet
- **APPLICAZIONI:** Include cavi USB-C e USB-A da 1 m per collegare computer host USB-A e USB-C, ideale per periferiche come dispositivi di archiviazione esterni, chiavette USB, videocamere HD e dispositivi USB 2.0 come mouse, tastiere, webcam e cuffie USB
- **COMPATIBILITÀ:** Questa ciabatta USB è indipendente dal sistema operativo e supporta Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android, è compatibile con i computer host Thunderbolt 3 e 4, USB 3.0/2.0/1.1/1.0

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB-A
	USB-C
Standard del settore	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	VIA - VL817

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Porte esterne	4 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 7.5W Power)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	4 - LED Connessione Porta USB - Blu
----------------	-------------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.9 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	4.5 oz [128.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Altezza del Pacco	2.8 in [7.0 cm]
Peso spedizione	1.5 lb [0.7 kg]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Hub USB

1 - Cavo Host da USB-C a USB-B da 1m

1 - Cavo Host da USB-A a USB-B da 1m

1 - Alimentatore (EU, UK)

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.