

Monitorarm mit VESA Laptop Ablage, für Notebook (4,5kg) & Bildschirm bis 32" (8kg), Schwarz, Verstellbarer Laptop Arm, C-Klemme/Durchführungsmontage

Produkt-ID: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT



Mit dieser VESA Monitor und Laptop halterung können Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch vergrößern und Ihrem Arbeits- bzw. Heimarbeitsplatz mehr Vielseitigkeit und Ergonomie hinzufügen. Das Laptop Ablagefach (300x280mm) ist groß genug, um einen Laptop zwischen 240-420mm breit, 25,4mm dick und bis zu 4,5kg schwer zu halten. Der Monitorarm ermöglicht die Halterung eines VESA-kompatiblen (75x75mm oder 100x100mm) Bildschirms mit einer Größe von bis zu 32 Zoll und einem maximalen Gewicht von 8 kg.

Dieses gut belüftete Laptop Ablagefach hat Gummiunterlagen, um Kratzer und Abrieb zu vermeiden. Darüber hinaus verfügt das Ablagefach über zwei unabhängig voneinander verstellbare, gepolsterte Arme, die als Halterung dienen, um den Laptop sicher zu fixieren, und die unabhängig voneinander an den Seiten des Ablagefachs positioniert und gesichert werden können, um zu verhindern, dass die Ports eines Laptops blockiert werden. Sowohl das Ablagefach als auch die Monitorhalterung bestehen aus massivem Stahl.

Die VESA-Halterungen bieten umfassende Verstellmöglichkeiten wie Neigung +/-45°, Schwenkung +/-90° und Drehung um 360°. Die Höhe kann entlang der 443 mm langen Pfosten eingestellt werden und die Arme können bis zu 399 mm ausfahren. Zwei Gelenke (an der Stange und in der Mitte der Arme) ermöglichen eine Drehung von +/-180°.

Dank der zahlreichen Einstellmöglichkeiten kann der Laptop auf Augenhöhe positioniert werden, was die Haltung und Bequemlichkeit verbessert. Wenn Sie die Monitorhalterung daneben anbringen, erhöhen Sie die Bildschirmfläche und die Produktivität.

Mit der austauschbaren Tischklemme (C-Klemme) können Sie die Halterung ganz einfach mit der Hand an einem Tisch oder einer Tüllenöffnung befestigen und sicher anbringen (Tüllenöffnung 10-60 mm und 10-88 mm dicke). Sie können das Laptop Ablagefach oder den Monitor ohne Werkzeug entfernen, um Ihre Einrichtung problemlos zu ändern. Die Clips für das Kabelmanagement an den Unterstützungsarmen sorgen dafür, dass die Kabel geordnet und aus dem Weg sind.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

### Merkmale

- MONITOR UND LAPTOP HALTERUNG: Diese schwarze Halterung ermöglicht die Befestigung eines Laptops an dem belüfteten VESA Laptop Ablagefach und eines Bildschirms bis zu 32" mit einfacher Gelenk- und Höheneinstellung. Tragkraft 8 kg Monitor und 4,5 kg Laptop
- SICHERE LAPTOP HALTERUNG: Die verstellbaren, gepolsterten Arme halten einen Laptop (240-420mm breite) in verschiedenen Winkeln fest. Die Arme können eingestellt werden, ohne die Ports zu blockieren. Stopper an der Unterseite verhindert dass abrutschen.
- BEWEGUNGSBEREICH: Das Laptop Ablagefach und die Monitor VESA Halterung haben einen umfassenden Bewegungsbereich mit +/- 45° Neigung, +/- 90° Drehung und 360° Rotation (Portrait/Landschaft). Die Tischhalterung ist kompatibel mit 75x75 & 100x100mm Mustern.
- GELENKBEREICH: Die Arme können unabhängig voneinander in der Höhe positioniert und entlang des 443 mm langen Pfostens sicher befestigt werden und reichen bis zu 399 mm vom Pfosten weg. Die Arme haben Gelenke, die es ihnen ermöglichen, +/-180° zu schwenken
- EINFACHE INSTALLATION: Auswechselbare Tischklemme und Monitorhalterung mit Tülle (für Tische mit Dicke von 10-88mm) können von Hand festgezogen werden. Werkzeuge inklusive, um die Spannung und Höhe der Arme einzustellen; inkl. Kabelbefestigung Clips

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischdicke 10 - 88 mm Tüllenklemme: Tischdicke 10 - 88 mm Tüllenbefestigung Lochgröße: 10 - 60 mm
------------------------------	--

**Leistung**

Gewichtskapazität	282.4 oz [8000 g]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	34"
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	17.4 in [443 mm]
Maximale Armlänge	15.7 in [399 mm]
Laptop Arm Extension	15.7 in [399 mm]
Neigung	+ 45° / - 45°
Neigung des Laptopgestells	+ 45° / - 45°
Schwenken	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	180°
Displayrotation	360°

**Spezielle Hinweise/Anforderungen**

Hinweis	Das VESA Laptop Ablagefach kann um bis zu 360° gedreht werden, wenn es am Arm montiert ist. Es wird nicht empfohlen, dies zu tun, da der Laptop herunterfallen kann.
---------	--

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
-------	---------

---

Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Breite des Laptopgestells	11.8 in [300 mm]
Höhe des Laptopgestells	11.0 in [280 mm]
Produktlänge	11.0 in [28.0 cm]
Produktbreite	34.5 in [87.6 cm]
Produkthöhe	21.6 in [54.8 cm]
Produktgewicht	13.5 lb [6.1 kg]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	12.9 in [32.7 cm]
Paketbreite	18.1 in [46.0 cm]
Pakethöhe	5.1 in [13.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.7 lb [6.2 kg]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - VESA-Halterungen
	2 - Schwenkarme
	1 - Laptopgestell
	2 - Laptop Ablagefach Arme
	1 - Tischklemme
	1 - Säule
	1 - Säulenkappe
	1 - Kabelführungsclips
	1 - Bodenplatte der Kabeldurchführung

- 1 - Tüllen-Klemmplatte
- 4 - Befestigungsschrauben für das Laptop Ablagefach
- 2 - VESA-Montageknöpfe
- 5 - Gummipads
- 3 - Schrauben zur Pfostenmontage
- 1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 8 - M4x12-Schrauben
- 8 - M4x16-Schrauben
- 8 - M5x12-Schrauben
- 8 - M5x16-Schrauben
- 8 - Unterlegscheiben
- 8 - Abstandshalter

---

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

