

Brazo Soporte Ajustable para Monitor con Bandeja VESA para un Ordenador Portátil de 4,5kg y una Pantalla de hasta 32" (8kg), Negro, con Mordaza en C/Grommet

ID del Producto: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT



Aumente el espacio de su escritorio y añada versatilidad y ergonomía a su configuración de trabajo/casa con este soporte de escritorio para portátil y monitor compatible con VESA. La bandeja para el portátil (300x280mm) es lo suficientemente grande como para sostener un portátil de entre 240 a 420mm de ancho, 25,4mm de grosor y hasta 4,5kg de peso. El brazo del monitor le permite montar una pantalla compatible con VESA (75x75mm o 100x100mm) de hasta 32 pulgadas con un peso máximo de 8kg.

Esta bandeja para portátiles bien ventilada incluye almohadillas de goma para evitar rozaduras y arañazos. Además, la bandeja cuenta con dos brazos acolchados independientes y ajustables que sirven de soporte para asegurar el portátil y que pueden colocarse y fijarse de forma independiente a lo largo de los lados de la bandeja para evitar que se bloquee cualquier configuración de puertos en un portátil. Tanto la bandeja como el soporte del monitor son de acero sólido.

Los soportes VESA ofrecen amplias opciones de ajuste como inclinación +/-45° giro +/-90°, y rotación 360°. La altura puede ajustarse a lo largo del poste de 17,4in / 443mm y los brazos también pueden extenderse un máximo de 15,7in / 399mm hacia afuera. Dos articulaciones (en el poste y en el centro de los brazos) les permiten girar +/-180°.

Las múltiples opciones de ajuste permiten colocar el portátil a la altura de los ojos mejorando su postura y comodidad, y al colocar el soporte del monitor a su lado, mejora el espacio de la pantalla y la productividad.

Utilizando la abrazadera de escritorio intercambiable (abrazadera en C) puede fijar y asegurar fácilmente el soporte a un escritorio o a un orificio de ojal con la mano (orificio de ojal de 10-60mm y escritorios de 10-88mm de grosor). Puede retirar la bandeja para el portátil o el monitor sin necesidad de herramientas para realizar cambios en su configuración sin problemas. Para mantener todo ordenado, los clips de gestión de cables alrededor de los brazos de soporte mantienen los cables organizados y fuera del camino.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **BRAZO PARA MONITOR Y BANDEJA PARA PORTÁTIL:** Este soporte de doble uso le permite montar un portátil utilizando la bandeja ventilada VESA para portátiles y una pantalla de hasta 32" con articulación y ajuste de altura. Soporta un monitor de 8kg
- **SOPORTE SEGURO PARA PORTÁTILES:** Los brazos acolchados ajustables aseguran un portátil en varios ángulos de la bandeja y pueden colocarse para no bloquear los puertos, y los topes en la parte inferior con alturas variables evitan que el portátil se deslice
- **GAMA DE MOVIMIENTO:** La bandeja para portátil y el soporte VESA para monitor tienen una amplia gama de movimiento con +/- 45° inclinación, +/- 90° giro y 360° rotación (retrato/paisaje). Soporta los patrones VESA 75x75 y 100x100mm
- **GAMA DE ARTICULACIÓN:** La altura de ambos brazos puede posicionarse y fijarse de forma independiente a lo largo del poste de 443mm y extenderse hasta 399mm del poste. Los brazos tienen articulaciones que les permiten girar +/-180°
- **FACILIDAD DE INSTALACIÓN:** La abrazadera de escritorio intercambiable y el soporte de monitor con ojal se pueden apretar a mano. Se incluyen herramientas para ajustar la tensión y la altura del brazo para monitor de escritorio y del brazo para portátil

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje Pinza de Escritorio: Espesor de la mesa 10 - 88 mm
Abrazadera de Grommet: Espesor de la mesa: 10 - 88 mm
Tamaño del Grommet: 10 - 60 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 282.4 oz [8000 g]

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Tamaño máximo de la pantalla 34"

Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 17.4 in [443 mm]

Extensión máxima del brazo 15.7 in [399 mm]

Laptop Arm Extension 15.7 in [399 mm]

Inclinación + 45° / - 45°

Inclinación de la bandeja para ordenador portátil + 45° / - 45°

Giro +90° / - 90°

Giro / Pivotación 180°

Rotación de la pantalla 360°

Observaciones / Requisitos

Nota La bandeja para portátiles VESA puede girarse hasta 360° cuando se monta en el brazo. No se recomienda hacer esto ya que el portátil puede caerse por la parte trasera de la bandeja.

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Ancho de la bandeja para ordenador portátil	11.8 in [300 mm]
Altura de la bandeja para ordenador portátil	11.0 in [280 mm]
Longitud del Producto	11.0 in [28.0 cm]
Ancho del Producto	34.5 in [87.6 cm]
Altura del Producto	21.6 in [54.8 cm]
Peso del Producto	13.5 lb [6.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.9 in [32.7 cm]
Ancho de la Caja	18.1 in [46.0 cm]
Altura de la Caja	5.1 in [13.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.7 lb [6.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Soportes VESA
	2 - brazos giratorios
	1 - Bandeja para Ordenador Portátil
	2 - Brazos para la bandeja del portátil
	1 - Soporte de sujeción en escritorio
	1 - Mástil
	1 - Tapón para mástil

- 1 - Clip para gestión de cables
- 1 - Placa base del ojal
- 1 - Placa de Sujeción del Grommet
- 4 - Tornillos de montaje de la bandeja del portátil
- 2 - Pomos de montaje VESA
- 5 - Almohadillas de goma
- 3 - Tornillos de montaje del poste
- 1 - Llave hexagonal de 4mm
- 1 - Llave Hexagonal de 6mm
- 8 - Tornillos M4x12
- 8 - Tornillos M4x16
- 8 - Tornillos M5x12
- 8 - Tornillos M5x16
- 8 - Arandelas
- 8 - Espaciadores

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.