

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

ID del Producto: ADJSHELF



El estante de montaje con fondo ajustable ADJSHELF constituye una forma sencilla de organizar el hardware informático más importante en los armarios y estanterías de servidor.

Compatible con todas las estanterías y armarios de servidor de 19 pulgadas (de ancho), el fondo de este soporte de estante atornillable se puede ajustar entre 19 a 38 pulgadas, como sea necesario. Su resistente fabricación de acero laminado en frío ofrece una larga durabilidad y admite un peso de hasta 80 kg.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para usar con gabinetes y racks de servidores de 19 pulgadas
- Espacio de almacenamiento adicional para hardware de sistemas de misión crítica.

Características

- Esta bandeja para rack ajustable y económica es compatible con la mayoría de armarios y racks de 19 pulgadas de ancho
- Bandeja para armario de servidores con fondo de montaje ajustable desde 48 a 96 cm (19" - 38")

- Este bandeja para rack de 19 pulgadas cumple con los requisitos del acuerdo TAA, por lo que permite compras gubernamentales del Programa GSA (EE. UU.)
- Bandeja ventilada para rack para mantener la circulación de aire
- Bandeja ajustable para rack con una capacidad de carga de hasta 80 kg

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	1U
Gestión de cables	No

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	176.8 lb [80 kg]
-----------------------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Profundidad ajustable de 19" a 38"
------	------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Ancho Interno	17.6 in [44.6 cm]
Altura Interna	1.6 in [40 mm]
Profundidad Interna	27.6 in [70 cm]
Longitud del Producto	38.3 in [97.4 cm]
Ancho del Producto	17.5 in [44.5 cm]
Altura del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Peso del Producto	9.8 lb [4.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	38.3 in [97.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	19.5 in [49.5 cm]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	28.7 in [73.0 cm]
Ancho de la Caja	20.5 in [52.0 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [65.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.2 lb [5.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Estante Ranurado Fijo
	Soportes para Montaje Frontal
	Soportes para Montaje Trasero
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Tuercas de seguridad con bridas M5
	Tornillos de cabeza redonda M5
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

