HDMI till RCA-konverterarbox med ljud

Produkt ID: HD2VID2

Denna HDMI till RCA-konverterarbox med ljud omvandlar en HDMI-videokälla (med bifogat ljud) så att det fungerar med analoga RCA-komposit video-TV-apparater och skärmar, i både NTSC- och PAL-system.

Denna HDMI till kompositvideo-konverteraren har funktioner som säkerställer högsta kvalitet på utdatabilden, som brusreducering, bildfrekvenskonvertering och anpassningsbar kontrastförbättring.

Med stöd för högupplösta ingångsupplösningar på upp till 1080p kan den här RCA-adaptern konvertera din HDMI-signal till kompositvideo och ljud och ändå ge en kristallklar bild.

Denna lätta kompositadapter är kompakt och väldigt portabel, så du kan använda den praktiskt taget var som helst. Denna mångsidiga RCA-konverterare med stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar är den perfekta lösningen för att koppla ihop nyare enheter med dina befintliga äldre skärmar.

Möjligheten att konvertera och använda din nya HDMI-utrustade enhet med dina äldre TV-apparater eller bildskärmar ger inte bara flexibilitet utan sparar också kostnaden för att uppgradera hårdvaran, vilket gör den väldigt bekväm för hem- och kontorsanvändning.

Denna unika konverterare för RCA-kompositvideo tillåter plug-and-play-installation utan ytterligare program eller drivrutiner för att säkerställa enkel användning och installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Konvertera din HDMI-signal till RCA-kompositvideo
- Fortsätt att använda standarddefinitionsdisplayer med HDMI-källenheter
- Perfekt för presentationer som använder äldre projektionssystem
- Streama dina nya hemvideor på dina äldre TV/bildskärmar

Funktioner

- Konvertera din nuvarande HDMI®-källa till kompositvideo och ljud (gula, vita och röda utgångar)
- Få HDTV-upplösningar med stöd för upp till 1080p
- Stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar, kompatibel med i stort sett alla källenheter
- Problemfri installation med enkel plug-and-play-funktion

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	Composite
		Audio RCA
	Audio	Ja
	Industristandarder	Standard HDMI, DVI 1.0
Prestanda		
	Stödda upplösningar	Input
		TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
		PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
		Output

		480i, 576p
	Audio-specifikationer	Indata - LPCM 2Ch, 48k Hz
		Utdata - stereo h/v
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 301 084 timmar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - Kompositvideo (1 x RCA)
	Inkontakt(er)	1 - Stereoaudio (2 x RCA)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - LED-lampa för ingång
		1 - Ström-LED
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.4 A
	Utspänning	5 DC
	Utström	1000 mA
	Kontakttyp	M
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20~90 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål

	Produktlängd	4.3 in [10.8 cm]
	Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	10.1 oz [286.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.4 in [21.4 cm]
	Package Width	6.0 in [15.2 cm]
	Package Height	2.0 in [5.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - HDMI till kompositkonverterare
		1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		4 - Skruvar
		2 - Monteringsfästen
		1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.