

1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg

Produkt ID: ADJSHELFHD



ADJSHELFHD ett 1U justerbart, kraftigt fast hyllplan för rack som du kan montera i stort sett alla 19 tums standardserverrack eller -skåp. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det går att justera djupet på detta kraftiga rackhyllplan så att det passar i ditt rack, från 19,5 tum till 38 tum. Hyllplanet är tillverkat i 1,0 mm i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och klarar av att bära upp till 80 kg - en hållbar lösning för att förvara stor utrustning, tunga verktyg eller tillbehör som inte kan monteras i ett rack.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ger extra förvaringsutrymme för tung, outhärlig hårdvara och utrustning
- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

Funktioner

- 1U kraftigt rackhyllplan med justerbart djup
- Passar alla 19 tums standardserverrack

- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Justerbart monteringsdjup från 19,5 till 38 tum
- Klarar upp till 80 kg
- 1.0mm SPCC kallvalsad stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	176.0 lb [79.6 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.0 in [1.0 mm]
Produktlängd	27.6 in [70.0 cm]
Produktbredd	17.7 in [45.0 cm]
Produkt höjd	1.7 in [44.0 mm]
Produktvikt	11.0 lb [5.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	38.3 in [97.4 cm]
Minsta monteringsdjup	19.5 in [49.5 cm]

Förpackning



Package Length	30.3 in [77.0 cm]
Package Width	21.0 in [53.4 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	14.9 lb [6.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1U justerbart rackhyllplan med hög kapacitet
	Frammonteringsfästen
	Bakmonteringsfästen
	M5-panelskruvar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

