

Ripiano 1U regolabile ventilato per rack 19" - Robusto ripiano per armadio server rack 19 pollici - Mensola Universale con profondità di montaggio regolabile da 49,5 a 97,4cm - Capacità 150 kg

ID prodotto: ADJSHELFHDV



Il robusto ripiano con fessure per montaggio a rack regolabile 1U ADJSHELFHDV permette di aggiungere uno scaffale 1U regolabile, ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo resistente ripiano per montaggio a rack può essere regolato da 49,5 a 97,4cm (profondità di montaggio) adattandosi al rack mentre il design con fessure migliora il flusso d'aria favorendo il mantenimento di basse temperature nel rack. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 1,2 mm, offre la possibilità di sostenere attrezzature con un peso massimo di 150 kg: una resistente soluzione per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione per switch di rete/rack per apparecchiature a profondità ridotta

- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

Caratteristiche

- **SCAFFALE RACK 19"**: progettato per adattarsi a qualsiasi rack per server da 19 pollici a 4 montanti - Profondità di superficie di 70cm e di profondità di montaggio regolabile da 49,5 a 97,4cm - Per periferiche/attrezzature di rete e piccoli dispositivi
- **DESIGN COMPATTO**: il ripiano regolabile per rack è caratterizzato da un formato molto compatto che lo rende ideale per apparecchiature, strumenti e periferiche non montabili su rack a casa, in studio o in ufficio
- **DESIGN PESANTE E DUREVOLE**: costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il robusto scaffale per armadi rack garantisce una lunga durata e supporta un peso totale di 150 kg
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE**: con una profondità di superficie di 70 cm e una gamma di profondità di montaggio regolabile da 49,5 a 97,4 cm questo scaffale può essere utilizzato con qualsiasi armadio da 19 pollici o rack per apparecchiature
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT**: Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo scaffale rack regolabile è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	330.8 lb [150 kg]
Specifiche generali	Capacità di carico: Rev 01 - fino a 113 kg; Rev 02 o superiore - fino a 150 kg

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.0 in [1.2 mm]
Lunghezza prodotto	27.6 in [70.0 cm]
Larghezza prodotto	17.6 in [44.6 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	12.5 lb [5.6 kg]
Profondità di montaggio massima	38.3 in [97.4 cm]
Profondità di montaggio minima	19.5 in [49.5 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	21.7 in [55.2 cm]
Package Width	30.1 in [76.4 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.0 lb [6.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Ripiano per rack regolabile 1U ad alta capacità 1 - Manuale di istruzioni 1 - Ripiano 1U 2 - Staffe per montaggio frontale 2 - Staffe per montaggio posteriore 8 - Viti M6x12mm per Montaggio Staffa
--------------------------	---

8 - Viti M6x12 mm

8 - Dadi in gabbia M6

8 - Rondella in plastica M6

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.