


cavo ottico attivo SFP+ compatibile con Dell EMC AOC-SFP-10G-2M - 2 m

ID prodotto: AOCSFP10G2ME



Il AOCSFP10G2ME è un cavo in fibra ottica SFP+ compatibile con Dell EMCAOC-SFP-10G-2M e progettato, programmato e testato per funzionare con server o router compatibili con Dell EMC™ 10 GbE e conforme agli standard del settore MSA.

Questo cavo SFP ottico attivo (AOC) supporta le applicazioni 10 GbE collegate tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Si tratta di un cavo con funzione hot-swap che semplifica aggiornamenti e sostituzioni con interruzioni minime della rete. Il cavo AOC è più leggero e flessibile dei cavi SFP+ a collegamento diretto: si tratta di un prodotto ideale per l'installazione in spazi ristretti e su lunghe distanze.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e latenza è ideale per applicazioni come switch di rete o connessioni server in-rack e cross-rack point-to-point.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMC AOC-SFP-10G-2M
- I cavi SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a 1,2 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Tipo cavo	Active Optical Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	19,083,969 hours
Consumo energetico	< 1.2W

Connettore/i

Connettore A	1 - SFP+
Connettore B	1 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	78.7 in [200.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [50 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.1 in [18.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.4 in [13.7 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [79.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
--------------------------	---------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

