

Cable de 1m Serie DB9 a 3,5mm para la Configuración de Dispositivos Serie - Cable RS232 DB9 macho a 3,5 mm para Calibrar Dispositivos a Través de la Toma de Audio

ID del Producto: 9M351M-RS232-CABLE



Este cable serie cuenta con conectores DB-9 macho y de 3,5 mm. Permite la calibración remota en serie RS232 de televisores, proyectores y dispositivos de señalización digital que cuentan con una toma de audio de 3,5 mm.

#### Construcción de Alta Calidad

El blindaje del cable de aluminio-mylar y los conectores de carcasa metálica mitigan las EMI. Los conectores de PVC moldeados con alivios de tensión y la cubierta de PVC del cable evitan los daños causados por la tensión y/o la abrasión.

Asegure el conector DB9 apretando los tornillos de mariposa integrados. Estos cierres de tornillo del conector evitan la desconexión accidental que podría provocar la pérdida/corrupción de datos.

#### Distribución de Pines del Cable Serie DB9 a 3,5mm

DB9 Pin 3 a Punta 3,5mm

DB9 Pin 2 al Anillo de 3,5mm

DB9 Pin 5 a Funda de 3,5mm

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- CABLE SERIE DB9 A 3,5 MM: Permite la configuración de un dispositivo serie RS-232 de 3,5 mm - Utilícelo con dispositivos que requieran un control serie RS-232 de 3 conductores a través de la toma de audio de 3,5 mm
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los hilos de cobre con blindaje de Al-Mylar y los conectores de carcasa metálica blindados evitan las interferencias EMI - Los conectores de PVC con alivios de tensión y la cubierta de PVC evitan los daños debidos al uso intenso
- COMPATIBILIDAD: Funciona con adaptadores serie USB-A y USB-C a DB9 (1P3FP-USB-SERIAL / ICUSB232C) para ordenadores que no tengan un puerto serie incorporado - Nota: Puede ser necesario un cambiador de género DB9 como nuestro GC9SF (no incluido)
- ESPECIFICACIONES: Longitud: 1m - Cable de serie DB9 macho a 3,5 mm macho - Color: Negro - 28 AWG - OD: 3,5mm - Cubierta: PVC - DB9 Pin 3 a Punta 3,5mm - DB9 Pin 2 a Anillo 3,5mm - DB9 Pin 5 a Funda 3,5mm
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los profesionales de la informática, este producto está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC

#### Rendimiento

Protocolos Admitidos	RS232 Serial
----------------------	--------------

#### Conector(es)

Conector A	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Conector B	1 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

#### Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Humedad	30 ~ 75%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [41.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [23.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Serie RS232 DB9 a 3,5mm
---------------------	-----------------------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

