

Cavo Seriale DB9 a Jack 3,5 mm da 1m - Adattatore Seriale RS232 9 pin a Jack 3,5 M/M per la Configurazione e Calibrazione di Dispositivi Seriali, Proiettori, Digital Signage e TV tramite Jack Audio

ID prodotto: 9M351M-RS232-CABLE



Questo cavo seriale è dotato di connettori DB-9 e 3,5 mm. Consente la programmazione di dispositivi seriali RS232 come TV, proiettori e dispositivi di digital signage dotati di un jack audio da 3,5 mm.

#### Struttura di Alta Qualità

La schermatura del cavo in alluminio-mylar e i connettori con guscio metallico attenuano le EMI. I connettori in PVC stampati con scarico della trazione e il rivestimento del cavo in PVC prevengono i danni causati dalla eccessiva trazione e/o dall'abrasione.

Connettore DB-9 con sicura a vite. Le viti di bloccaggio del connettore impediscono la disconnessione accidentale che potrebbe causare la perdita/corruzione dei dati.

Collegamento del connettore seriale DB9 a 3,5 mm

Pin 3 del DB9 alla punta da 3,5 mm

Pin 2 del DB9 all'anello da 3,5 mm

Pin 5 DB9 alla manica 3,5 mm

Questo prodotto è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue.

#### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CAVO SERIALE DA DB9 A 3,5 MM:** Questo cavo seriale RS232 da 1m consente la configurazione di dispositivi seriali come TV, proiettori e monitor per il digital signage che necessita un collegamento seriale RS-232 a 3 conduttori tramite jack audio da 3,5 mm
- **QUALITÀ:** Realizzato con fili da 28 AWG, schermatura in Al-Mylar, connettori schermati in metallo per ridurre le interferenze EMI. Il rivestimento in PVC della guaina e dei connettori con rilievi per la trazione prevengono i danni dovuti all' uso intensivo
- **COMPATIBILITÀ:** Questo cavo da DB9 a 3,5mm è compatibile con gli adattatori seriali da USB-A/C a DB9 (1P3FP-USB-SERIAL/ICUSB232C) per PC non dotati di porta seriale. Nota: potrebbe essere necessario un adattatore F/F DB9, come il nostro GC9SF (non incluso)
- **SPECIFICHE:** Lunghezza: 1 m - Cavo Seriale da DB9 Maschio a 3,5 mm Maschio - Colore: Nero - 28 AWG - OD: 3,5 mm - Rivestimento: PVC - Pin 3 DB9 a punta del Jack 3,5 mm - Pin 2 DB9 all'anello del Jack 3,5 mm - Pin 5 DB9 alla manica del Jack 3,5 mm
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo prodotto è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 multilingue

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC

#### Prestazioni

Protocolli supportati	RS232 Serial
-----------------------	--------------

#### Connettore/i

Connettore A	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B	1 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Umidità	30 ~ 75%

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [41.0 g]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.8 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [23.0 g]

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Cavo Seriale RS232 DB9 a 3,5mm
--------------------------	------------------------------------

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

