

1m DB9 naar 3.5mm Seriële Kabel voor Serial Device Configuratie, RS232 DB9 Male naar Jack Kabel voor Calibratie van Projectors, Digital Signage, TVs via Audio Jack

Productcode: 9M351M-RS232-CABLE



Deze seriële kabel beschikt over male DB-9 en 3,5mm connectors. Hiermee kunnen TV's, projectors en digital signage-apparaten met een audio-aansluiting van 3,5 mm op afstand worden gekalibreerd via seriële RS232.

Hoogwaardige Constructie

De aluminium-mylar kabel afscherming en metalen mantel connectors verminderen EMI. De gegoten PVC-connectors met trekcontasting en PVC-mantel voorkomen beschadiging vanwege trekken en/of slijten.

Veilige vergrendeling van de DB9 connector dankzij de geïntegreerde duimschroeven. Deze schroefvergrendelingen voorkomen dat de connector per ongeluk wordt losgekoppeld, wat kan leiden tot gegevensverlies/beschadiging.

DB9 Serieel naar 3.5mm Pinout

DB9 Pin 3 naar 3.5mm Tip

DB9 Pin 2 naar 3.5mm Ring

DB9 Pin 5 naar 3.5mm Sleeve

Dit product geniet van een levenslange StarTech.com garantie en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **DB9 NAAR 3.5 MM SERIELE KABEL:** 1m RS232 seriële besturingskabel voor configuratie/kalibratie van 3,5mm RS-232 seriële apparatuur - Gebruik met tv's, projectors, digital signage displays die 3-draads RS-232 seriële besturing via 3,5mm aansluiting vereisen
- **HIGH QUALITY:** Hoogwaardige 28 AWG koperdraden met Al-Mylar afscherming en metalen connectors voorkomen EMI interferentie - Gegoten PVC connectors met trekantlasting en PVC omhulsel voorkomen schade door buigingen of ruw gebruik
- **COMPATIBILITEIT:** De DB9 naar 3,5mm kabel werkt met USB-A en USB-C naar DB9 seriële adapters (1P3FP-USB-SERIAL / ICUSB232C) voor computers zonder ingebouwde seriële poort | Opmerking: DB9 gender changer kan nodig zijn, zoals onze GC9SF (niet inbegrepen)
- **SPECS:** Lengte: 1m - DB9 Male naar 3.5mm Male Seriële Kabel - Kleur: Zwart - 28 AWG - Buitendiameter: 3.5mm - Mantel: PVC - DB9 Pin 3 naar 3.5mm Tip - DB9 Pin 2 naar 3.5mm Ring - DB9 Pin 5 naar 3.5mm Sleeve
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze DB9 naar 3.5mm Seriële Kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	3
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC

Prestaties

Ondersteunde protocollen	RS232 Serial
--------------------------	--------------

Connector(en)

Connector A	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Connector B	1 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Vochtigheid	30 ~ 75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.4 oz [41.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.4 in [1.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [23.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DB9 naar 3.5mm RS232 Seriële Kabel
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.