Cable de 1m Adaptador Conversor Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil - Convertidor de Vídeo para Dispositivos  Micro HDMI Tipo D  a DVI-D Monoenlace

ID del Producto: HDDDVIMM1M

El cable Micro HDMI® a DVI-D, de 1 metro, modelo HDDDVIMM1M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Micro HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (1 metro) (MU3MMS).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) equipado con Micro HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D

## Características

• CABLE MICRO HDMI A DVI: El cable de 1 metro micro HDMI macho a DVI-D (de 19 pines) soporta vídeo Full HD 1920x1200p, 1080p a 60Hz, monoenlace, un ancho de banda de 3,9 Gbps, profundidad de color de 24 Bpp (RGB)

• DURABLE: Cable adaptador de vídeo Full HD de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de

PVC duradera. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Fabricado con alambre de 30AWG, conectores chapados en oro y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio

• APLICACIONES: Este cable conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D): GoPro Hero/Raspberry Pi 4/cámaras (DSLR/Vídeo)/Nikon/Canon EOS a su monitor DVI/DVI/proyector. Ideal para ver en pantallas más grandes. Funciona con monitores Samsung/Dell/HP/Acer/LG

• ESPECIFICACIONES: 1 metro - Negro - HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a DVI Digital (19 pines) Hembra - Conectores chapados en oro - 30 AWG - 0,2" (5mm) OD - Cubierta de PVC - Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre al 85%

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Política de Garantía | Lifetime |
| | Active or Passive Adapter | Pasivo |
| | Revestimiento del Conector | Oro |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Conector(es) | | |
| | Conector A | 1 - Micro HDMI (19 pines) |
| | Conector B | 1 - DVI-D (19 pines) |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Estilo de Conector | Recto |
| | Calibre del Conductor | 30 AWG |
| | Longitud del Cable | 3.3 ft [1 m] |
| | Longitud del Producto | 39.4 in [100 cm] |
| | Ancho del Producto | 1.6 in [4.0 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Altura del Producto | 0.6 in [1.6 cm] |
| | Peso del Producto | 2.5 oz [71.6 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 8.7 in [22 cm] |
| | Ancho de la Caja | 7.9 in [20 cm] |
| | Altura de la Caja | 0.4 in [10 mm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 2.9 oz [81.8 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro HDMI® a DVI-D (1 m) - M/M |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.