

Soporte Adaptador de Monitor para Apple iMac, Pantallas Thunderbolt y Apple Cinema - Solamente para Soportes Premium StarTech.com - Juego de Bracket para Monitor u Ordenador Apple - Plata

ID del Producto: APLVESAMNTP



Ahorre espacio con este adaptador premium de soporte VESA para monitor, mediante la conexión de su pantalla a uno de nuestros soportes premium para monitor.

Utilice el adaptador de soporte para monitor para instalar su monitor con soporte VESA (75x75, 100x100) de hasta 34". También puede instalar su pantalla Apple Cinema Display, iMac de 24" o de 27", o Thunderbolt Display equipada con un soporte extraíble o adaptador de montaje VESA integrado. El atractivo acabado plateado armoniza con sus productos Apple.

El adaptador para soporte de monitor de ordenador facilita el cambio de posición de la pantalla, a fin de trabajar más cómodamente. Permite rotar la pantalla 360° e inclinarla libremente entre +90° a -15°.

El adaptador de soporte de poste VESA incluye tornillos para facilitar la instalación en pantallas VESA. Se incluyen también herramientas para montar pantallas de Apple iMac, Cinema Display o Thunderbolt en el soporte. El diseño de ensamblaje mediante clic es totalmente compatible con otros brazos para monitor de la línea premium.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Producto avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale su pantalla iMac, Apple Cinema y Thunderbolt, con soporte VESA, en un brazo articulado
- El atractivo acabado plateado del producto, conjuntamente con otros soportes de StarTech.com de la línea premium resultan ideales para entornos de cara a los clientes, como salas de espera, vestíbulos, tiendas de venta minorista

Características

- Práctico diseño de ensamblaje mediante clic para facilitar la instalación con nuestra línea premium de soportes para pantalla
- Incluye hardware de montaje para una pantalla iMac, Apple Cinema o Thunderbolt
- Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 14kg
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Mástil de soporte en el reverso del monitor, debajo de su escritorio o sujeto a un mástil de soporte de monitor
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Tamaño máximo de la pantalla	34"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

Observaciones / Requisitos

Nota	Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", plana, curva o ultraancho, y peso máximo de 14kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancho, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 66cm.
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.7 in [120.0 mm]
Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Altura del Producto	3.3 in [8.5 cm]
Peso del Producto	20.3 oz [575.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja	3.8 in [9.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Soporte VESA
	1 - Reborde
	1 - Tarjeta de acceso
	4 - Tapas de plástico
	4 - Tornillos de mariposa
	1 - Herramienta Torx
	1 - Llave hexagonal de 3mm
	1 - Llave hexagonal de 4mm
	2 - Tornillos M6 x 16mm
	1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.