

Soporte de Montaje VESA para Clientes Delgados - Caja VESA para Thin Clients - Soporte para Clientes Ligeros

ID del Producto: ACCSMNT



Este soporte de montaje para equipos de cliente delgado constituye una excelente solución que ahorra espacio, ya que le permite el montaje de su ordenador o replicador de puertos para crear un espacio de trabajo sin desorden.

Este versátil soporte VESA para doble cara ofrece varias opciones de instalación, lo cual le permite el montaje de su ordenador cliente delgado o docking station a la parte trasera de su monitor o debajo del escritorio, o sujetarlo a un mástil de montaje de monitor. Ofrece compatibilidad VESA con soportes de dimensión 75x75 y 100x100, lo cual resulta ideal para monitores y soportes de monitor.

Este soporte ajustable resulta ideal para equipos como Intel® NUC, Mac Mini, la mayoría de unidades CPU pequeñas, equipos cliente delgados, replicadores de puertos o concentradores USB que se ajustan al ancho del soporte (17mm a 70mm). El soporte de montaje para ordenador también resulta ideal para el montaje de otros dispositivos detrás de una pantalla, como enrutadores inalámbricos, módems, extensores de vídeo y reproductores de medios para señalización digital. El soporte tiene capacidad de peso de hasta 5kg. También incluye una correa ajustable que ayuda a mantener fijos sus dispositivos, así como almohadillas de goma para que los productos se fijen de forma segura en superficies no paralelas.

El diseño de marco abierto del soporte permite el acceso no limitado a su ordenador.

El soporte ACCSMNT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cree un espacio de trabajo sin desorden en entornos de oficinas, empresas, comerciales e institucionales
- Mejore su oficina en casa aprovechando al máximo el espacio en su escritorio

Características

- Ahorre espacio y evite el desorden mediante el montaje de su replicador de puertos u ordenador cliente delgado a la parte trasera de su monitor, sujeto a un mástil de soporte de monitor o debajo de su escritorio
- Capacidad de peso de hasta 5kg
- Ancho ajustable de 17mm a 70mm
- Compatibilidad con soportes VESA de 75x75 y 100x100
- Almohadillas de goma que evitan daños de sus dispositivos
- Mantenga fijos sus dispositivos mediante la correa ajustable
- Fácil acceso a su ordenador gracias al diseño de marco abierto

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Opciones de Montaje	Mástil de soporte en el reverso del monitor, debajo de su escritorio o sujeto a un mástil de soporte de monitor
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Observaciones / Requisitos

Nota	Este soporte ajustable resulta ideal para equipos como Intel® NUC, Mac Mini, la mayoría de unidades CPU pequeñas, equipos cliente delgados, replicadores de puertos o concentradores USB que se ajustan al ancho del soporte (17mm a 70mm).
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	4.6 in [11.8 cm]
Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
Altura del Producto	3.7 in [95 mm]
Peso del Producto	23.5 oz [666 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [13 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [95 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	27.4 oz [776 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>Soporte de Montaje</p> <p>correa ajustable</p> <p>soporte de mástil</p> <p>almohadillas</p> <p>Tornillos M5x25mm</p> <p>Tornillos M4x12mm</p> <p>tuercas M4</p> <p>Tornillos</p> <p>Arandelas</p> <p>Manual de Instrucciones</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.