

Adaptateur de Support de Moniteur pour les Écrans Apple iMac, Cinema et Thunderbolt
- Uniquement pour les Supports StarTech.com Premium - Kit de Support de Moniteur
d'Ordinateur Apple - Argenté

N° de produit: APLVESAMNTP



Gagnez de l'espace grâce à cet adaptateur de support d'écran VESA haut de gamme, en connectant votre écran à l'un de nos supports pour écran haut de gamme.

Utilisez l'adaptateur de support d'écran pour installer votre écran VESA (75x75, 100x100) d'une taille maximale de 34 pouces. Il fonctionne également avec l'écran Apple Cinema, l'iMac 24 pouces ou l'écran Thunderbolt livré avec un support amovible ou un adaptateur de support VESA intégré. Une élégante finition argentée vient parfaire les produits Apple.

Cet adaptateur de support d'écran d'ordinateur vous permet de changer facilement la position de l'écran pour plus de confort. Il permet de faire pivoter votre écran de 360° et s'incline librement de +90°/ -15°.

L'adaptateur de support vertical VESA est doté de vis moletées pour simplifier l'installation sur les écrans VESA. Des outils sont également fournis pour fixer les iMac Apple, les écrans Apple Cinema ou les écrans Thunderbolt au support. La conception d'emboîtement par simple clic est entièrement compatible avec d'autres bras pour écran haut de gamme.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez votre écran VESA, iMac, Apple Cinema ou Thunderbolt sur un bras pour écran
- La finition argentée élégante de ce produit, ainsi que les autres supports StarTech.com haut de gamme, sont parfaitement adaptés aux environnements en contact direct avec les clients, tels que les salles d'attente, les halls d'entrée et les magasins

Spécifications techniques

- **COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS APPLE** : Adaptez vos supports et bras d'écran StarTech.com en aluminium de qualité supérieure pour prendre en charge vos écrans iMac, Apple Cinema et Thunderbolt grâce à une installation facile par pression et clic
- **COMPATIBILITÉ** : L'adaptateur pour support d'écran Apple fonctionne uniquement avec la gamme StarTech.com de supports d'écran haut de gamme (ARMDUAL30, ARMPIVOT, ARMDUALPS, ARMPIVSTND, ARMQUADPS, ARMPIVOTB2, ARMWALLDPL, ARMWALLDS2)
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : inclinaison verticale de +90/-15°, pivotement horizontal de +/-180° et rotation de l'écran de 360° ; réglable en hauteur si le support pour écran d'ordinateur est doté de cette fonction
- **KIT DE SUPPORT DE MONITEUR A DOUBLE USAGE** : Utilisez-le comme support de moniteur Apple ou comme adaptateur universel de support de moniteur compatible VESA 75x75/100x100mm conçu pour être utilisé avec les supports de moniteur et les bras StarTech.com
- **AVANTAGE DE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans ; Cet adaptateur de montage de moniteur est garanti pendant 10 ans par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Dèriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de montage du moniteur
Trous de fixation VESA	75x75 mm

100x100 mm

Performance

Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Inclinaison	+90° / -15°
Panoramique	+180° / -180°
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 26 pouces.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [120.0 mm]
Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Hauteur du produit	3.3 in [8.5 cm]
Poids du produit	20.3 oz [575.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]

Package Height 3.8 in [9.6 cm]

Poids brut 1.4 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Support VESA
- 1 - Bride
- 1 - Carte d'accès
- 4 - Capuchons en plastique
- 4 - Vis de serrage
- 1 - Outil Torx
- 1 - Clé hexagonale 3 mm
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 2 - Vis M6 x 16 mm
- 1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis