

Support VESA pour client léger - Montage sous bureau / derrière écran pour mini PC

N° de produit: ACCSMNT



Ce support de fixation peu encombrant pour client léger vous permet de monter votre client léger ou votre station d'accueil PC afin de créer un espace de travail dégagé.

Le support VESA double face polyvalent propose plusieurs méthodes d'installation. Il vous permet de fixer votre client léger ou votre station d'accueil PC au dos de votre écran, sous votre bureau ou sur un support vertical d'écran. Le support est compatible avec les supports VESA 75 x 75/100 x 100, et convient à la plupart des écrans et des supports pour écrans.

Ce support réglable peut accueillir un Intel® NUC, un Mac Mini, ainsi que la plupart des petites unités centrales, des clients légers, des stations d'accueil PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du support (entre 17 mm et 70 mm). Le support de fixation pour PC est également idéal pour monter d'autres périphériques derrière les écrans, tels que des routeurs sans fil, des modems, des extendeurs vidéo et des lecteurs multimédia d'affichage numérique. Il supporte un poids maximal de 5 kg. Afin de sécuriser vos appareils, il dispose également d'une sangle réglable et de coussinets en caoutchouc spécialement conçus pour les produits dotés de surfaces non parallèles.

Le cadre ouvert de ce support vous permet d'accéder sans restriction à votre ordinateur.

Le modèle ACCSMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Désencombrez votre espace de travail quel que soit votre environnement (bureau, entreprise,

environnement commercial ou institutionnel)

- Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

## Spécifications techniques

- Gagnez de l'espace et réduisez l'enchevêtrement de câbles en fixant votre client léger ou votre station d'accueil PC au dos de votre écran, à un support vertical d'écran ou sous votre bureau
- Supporte un poids maximal de 5 kg
- Largeur réglable (entre 17 mm et 70 mm)
- Compatible avec les supports VESA 75 x 75 et 100 x 100
- Coussinets en caoutchouc pour protéger votre appareil
- Sécurisez votre appareil grâce à la sangle réglable
- Accédez facilement à votre ordinateur grâce au cadre ouvert

---

### Matériel

|                        |   |
|------------------------|---|
| Politique de garantie  | 5 Years   |
| Options de fixation    | Dèriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de montage du moniteur |
| Trous de fixation VESA | 75x75 mm<br>100x100 mm  |

---

### Notes spéciales / Configuration

|          |  |
|----------|--|
| Remarque | Ce support réglable est conçu pour accueillir de petites unités centrales, des clients légers, des stations d'accueil PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du support : entre 17 mm et 70 mm. |
|----------|--|

---

### Caractéristiques physiques

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur             | Noir               |
| Type de boîtier     | Acier et plastique |
| Longueur du produit | 4.6 in [11.8 cm]   |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Largeur du produit | 3.1 in [80 mm]  |
| Hauteur du produit | 3.7 in [95 mm]  |
| Poids du produit   | 23.5 oz [666 g] |

---

Informations  
d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 6.9 in [17.5 cm] |
| Package Width  | 5.1 in [13 cm]   |
| Package Height | 3.7 in [95 mm]   |
| Poids brut     | 27.4 oz [776 g]  |

---

Contenu du  
paquet

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Inclus dans le paquet | Support de fixation  |
|                       | Sangle réglable      |
|                       | Support vertical     |
|                       | Coussinets           |
|                       | Vis M5 x 25 mm       |
|                       | Vis M4 x 12 mm       |
|                       | Écrous M4            |
|                       | Vis                  |
|                       | Rondelles            |
|                       | Manuel d'instruction |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

