

## Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Arista Networks SFP-10G-LR - 10GBASE-LR

ID prodotto: AR-SFP-10G-LR-ST



Il AR-SFP-10G-LR-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Arista Networks SFP-10G-LR progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Arista Networks®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Arista Networks SFP-10G-LR
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps

MTBF 1,386,624,697 hours

Consumo energetico < 1.3W

---

Alimentazione

Tensione di uscita 3.3V DC

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio -40 to 85 C

Temperatura di conservazione 0 to 70C

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [21 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.4 in [11.3 cm]

Larghezza del Pacco 3.6 in [9.1 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.7 oz [48.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.