

StarTech.com Arista Networks SFP-10G-LR compatibel SFP+ - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 10 km (AR-SFP-10G-LR-ST)

Productcode: AR-SFP-10G-LR-ST



De AR-SFP-10G-LR-STR-STR-ST is een Arista Networks SFP-10G-LR compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Arista Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale data overdrachtsnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks SFP-10G-LR

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks SFP-10G-LR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours



Vermogensopname < 1.3W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -40 - 85 C

Opslagtemperatuur 0 - 70C

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [13.9 mm]

Breedte product 2.3 in [58.4 mm]

Hoogte product 0.5 in [13.7 mm]

Gewicht product 0.7 oz [21 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [50 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP+ transceiver module

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

