Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort

ID prodotto: HDMI2DP

Il convertitore da DVI o HDMI® a DisplayPort® HDMI2DP permette di convertire un segnale di input HDMI, DVI o Mini DVI in uno di output DisplayPort (o Mini DisplayPort), senza dover investire nell'aggiornamento di hardware per dispositivi sorgente o nell'acquisto di un nuovo schermo. Grazie al supporto di risoluzioni HD fino a 1920x1200, il convertitore HDMI2DP rappresenta la soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi dotati di uscite HDMI, DVI single-link o mini DVI, come schede video (desktop o laptop), console di gioco o ricevitori di home theater, a uno schermo DisplayPort. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Per collegare l'adattatore a una sorgente video DVI, è necessario utilizzare un adattatore DVI a HDMI. I seguenti adattatori StarTech.com sono compatibili con questo prodotto:

Cavo HDMI a DVI-D da 1 m (HDDVIMM3)

Cavo HDMI a DVI-D da 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm (HDDVIMF8IN)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F (HDMIDVIMF)

Adattatore video Mini DVI a HDMI per Macbook e iMac (MDVIHDMIMF)

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DisplayPort® esistente con il dispositivo HDMI® o DVI

Caratteristiche

- Compatibile con ingressi HDMI®, DVI e mini DVI 1.0
- Memorizzazione delle informazioni EDID per garantire la compatibilità tra sorgente e display
- Supporta l'audio HDMI® a 2 canali senza compressione, come LPCM
- Permette la conversione di sorgenti DVI o mini DVI con cavi aggiuntivi (non compresi)
- Supporta uscite DisplayPort®/mini DisplayPort 1.1a
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	HDMI
	Uscita AV	DisplayPort
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (50/60Hz)
	Specifiche audio	Audio surround 5.1
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
Indicatori		

	Indicatori LED	1 - LED alimentazione rosso
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	5
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
	Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	3.8 oz [109.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.6 in [21.8 cm]

	Package Width	6.1 in [15.4 cm]
	Package Height	2.2 in [5.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	13.6 oz [386.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore / Convertitore HDMI a DP - 4K
		1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.