

Module de transceiver SFP+ compatible Arista Networks SFP-10G-SRL - 10GBASE-SRL

N° de produit: AR-SFP-10G-SRL-ST



Le AR-SFP-10G-SRL-ST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible Arista Networks SFP-10G-SRL qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Arista Networks®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-SRL et sur une distance maximale de 300 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 300 m
- MTBF : 498 745 585 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Arista Networks SFP-10G-SRL
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

Général

UPC	065030885102
Quantité par paquet	1
Warranty	Lifetime

Alimentation

Output Voltage	3.3V DC
----------------	---------

Caractéristiques Physiques et Environnementales

Product Length	0.5 in [13.9 mm]
Product Width	2.3 in [58.4 mm]
Product Height	0.5 in [12.6 mm]
Weight of Product	0.7 oz [20 g]

Performances

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Type de Fibre	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de Fonctionnement de la Fibre	Duplex complet
Assistance à la Surveillance et au Diagnostic Numériques	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	498,745,585 hours

Matériel

Compatible Brand	Arista Networks
OEM Part Number	SFP-10G-SRL
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Emballage et Contenu de la Boîte

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
Package Width	4.6 in [116 mm]
Package Depth	3.7 in [93 mm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Shipping (Package) Weight	1.8 oz [52 g]

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis