Cable HDMI de alta velocidad 3.6m - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM12

El cable HDMI® de alta velocidad, de 3,6 metros, modelo HDMM12, tiene dos conectores HDMI (macho) chapados en oro y fabricación de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI fiable entre dispositivos como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores DVD, receptores estéreo, proyectores, etc.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Este cable HDMI tiene una longitud de 3,6 metros, lo cual permite situar los dispositivos con HDMI disponible donde sea necesario. Además, está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

Características

• CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: Admite vídeo 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), ancho de banda de 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vídeo 3D

• DURABLE: Cable HDMI de alta velocidad Ultra HD 4K de 3,7m (totalmente moldeado) revestido de PVC durable para una alta resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita los daños debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: El cable de 30AWG con conectores chapados en oro y el blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio

• APLICACIONES: Utilice este cable HDMI 4K en oficinas en casa, salas de conferencias, despachos o aulas. Funciona con su ordenador portátil, estación de trabajo profesional y barra de sonido para realizar presentaciones a través de un monitor o proyector

• ESPECIFICACIONES: 3,7m | Negro | Cable HDMI Macho a Macho | 30 AWG | Conectores chapados en oro | Cubierta de PVC | Blindaje: Al-Mylar con 65% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | HDMI 1.4b y anteriores| Garantía de por vida

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)		
	Conector A	1 - HDMI (19 pines)

	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25&degC
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	12.0 ft [3.7 m]
	Longitud del Producto	12.0 ft [3.7 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso del Producto	8.3 oz [236.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
	Ancho de la Caja	14.5 in [36.9 cm]
	Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.5 oz [242.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad (3,6 m) - HDMI - M/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.