

## Adaptateur pour support moniteur VESA - Premium

N° de produit: APLVESAMNTP



Gagnez de l'espace grâce à cet adaptateur de support d'écran VESA haut de gamme, en connectant votre écran à l'un de nos supports pour écran haut de gamme.

Utilisez l'adaptateur de support d'écran pour installer votre écran VESA (75x75, 100x100) d'une taille maximale de 34 pouces. Il fonctionne également avec l'écran Apple Cinema, l'iMac 24 pouces ou l'iMac Pro 27 pouces ou l'écran Thunderbolt livré avec un support amovible ou un adaptateur de support VESA intégré. Une élégante finition argentée vient parfaire les produits Apple.

Cet adaptateur de support d'écran d'ordinateur vous permet de changer facilement la position de l'écran pour plus de confort. Il permet de faire pivoter votre écran de 360° et s'incline librement de +90°/ -15°.

L'adaptateur de support vertical VESA est doté de vis moletées pour simplifier l'installation sur les écrans VESA. Des outils sont également fournis pour fixer les iMac Apple, les écrans Apple Cinema ou les écrans Thunderbolt au support. La conception d'emboîtement par simple clic est entièrement compatible avec d'autres bras pour écran haut de gamme.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle APLVESAMNTP bénéficie d'une garantie StarTech.com de 10 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Installez votre écran VESA, iMac Pro, Apple Cinema ou Thunderbolt sur un bras pour écran
- La finition argentée élégante de ce produit, ainsi que les autres supports StarTech.com haut de gamme, sont parfaitement adaptés aux environnements en contact direct avec les clients, tels que les salles d'attente, les halls d'entrée et les magasins

## Spécifications techniques

- Conception pratique d'emboîtement par simple clic pour une installation simplifiée grâce à notre gamme de supports d'écran haut de gamme
- Comprend le matériel de montage d'un iMac ou d'un écran Apple Cinema ou Thunderbolt
- Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge, avec un poids maximal de 14 kg
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Matériel

Politique de garantie	10 Years
Nombre d'écrans pris en charge	1
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

---

### Performance

Taille maximale de l'écran	34"
Fits Curved Display	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui



Inclinaison	+90° / -15°
Panoramique	+180° / -180°
Rotation de l'écran	360°

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 26 pouces.
----------	---

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Hauteur du produit	3.3 in [85.0 mm]
Poids du produit	20.3 oz [575.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Poids brut	22.9 oz [650.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Support VESA
	Bride
	Carte d'accès



Capuchons en plastique

Vis de serrage

Outil Torx

Clé hexagonale 3 mm

Clé hexagonale 4 mm

Vis M6 x 16 mm

Manuel d'utilisation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

