

VESA skärmmonteringsadapter - Premium

Produkt ID: APLVESAMNTP



Spara utrymme med denna premium VESA skärmmonteringsadapter, genom att ansluta din skärm till ett av våra premium skärmfästen.

Använd denna skärmstativadapter för att montera din skärm med VESA-fäste (75 x 75, 100 x 100) upp till 34 tum. Du kan också montera din Apple Cinema-skärm, 24- eller 27-tums iMac, eller Thunderbolt-skärm som levererades med ett avtagbart stativ eller inbyggd VESA-monteringsadapter. Den attraktiva silverytan passar Apple-produkter.

Skärmmonteringsadaptern gör det enkelt att justera skärmens läge så att du kan arbeta bekvämare. Skärmen kan roteras 360° och lutar +90° / -15°.

VESA stolpmonteringsadaptern är utrustad med skruvar som dras åt för hand för enkel installation på VESA-skärmar. Verktyg ingår också för att montera Apple iMacs, Cinema Displays eller Thunderbolt-skärmar på fästet. Snäppfästesdesignen är helt kompatibel med våra andra premium monitorarmar.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera din skärm med VESA-fäste, iMac-, Apple Cinema- eller Thunderbolt-skärm på en monitorarm
- Produktens attraktiva silverfinish tillsammans med övriga premiumfästen från StarTech.com är perfekta för kundinriktade miljöer som väntrum, lobbyer och detaljhandel

Funktioner

- Bekväm snäpp-och-klicka-design för enkel installation med vårt premiumsortiment av skärmfästen
- Inklusive hårdvara för montering av en iMac-, Apple Cinema- eller Thunderbolt-skärm
- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 14 kg
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller fastspänd på skärmmonterad påle
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja

Lutning	+90° / -15°
Panorering	+180° / -180°
Skärmrotation	360°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 14 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående läge, stödjer fästet ultrabreda skärmar med en maximal bredd på 66 cm.
------	--

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.7 in [120.0 mm]
Produktbredd	4.7 in [12.0 cm]
Produkthöjd	3.3 in [8.5 cm]
Produktvikt	20.3 oz [575.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [12.9 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	3.8 in [9.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VESA-montering
	1 - Fläns
	1 - Åtkomstkort
	4 - Plastskydd

4 - Tumskruvar

1 - Torxverktyg

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

2 - M6 x 16 mm skruvar

1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty

10 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.