

Module de transceiver SFP compatible SFP-1G-T - 10/100/1000BASE-TX

N° de produit: AR-SFP-1G-T-ST



Le AR-SFP-1G-T-ST est un module de transceiver SFP cuivre compatible Arista Networks SFP-1G-T qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Arista Networks®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en cuivre, sur les réseaux compatibles 10/100/1000BASE-TX et sur une distance maximale de 100 m.

Spécifications techniques :

- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : cuivre
- Type de connexion : Connecteur de RJ-45
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 510 469 759 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Arista Networks SFP-1G-T
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Type de fibre optique	Cuivre
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	510,469,759 hours

Caractéristiques
physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.7 in [6.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.5 oz [15 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Largeur du Colis	3.7 in [9.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP
-----------------------	---------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis