

Dual-Monitor Halterung - unterstützt Monitore 13" bis 27" (8kg) - Verstellbar - Tischklemme oder Tischlochmontage für VESA Monitore - Schwarz

Produkt-ID: ARMBARDUOG



Mit diesem Monitorarm zur Befestigung von zwei Monitoren am Schreibtisch können Sie zwei 13 Zoll bis 27 Zoll VESA-kompatible Monitore (max. Gewicht 8 kg) an einer flachen Basis montieren. Er bietet Ihnen eine flexible Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung. So können Sie Platz sparen und gleichzeitig einen ergonomischen Arbeitsplatz in einem Büro schaffen.

Mit dem stabilen Dual-Arm-Design bietet Ihnen die Zweifach-Monitor-Halterung die Möglichkeit, einen besser nutzbaren Arbeitsbereich zu schaffen, da Ihre Monitore nebeneinander an einer einzigen Basis montiert sind. Die Bildschirmhalterung verfügt über ein flaches Profil, sodass Sie Ihre Monitore direkt vor einer (Trenn-)Wand positionieren können.

Die Schreibtisch-Halterung für den Computermonitor bietet verschiedene Höheneinstellungen entlang der Stange. Mit der sanften $\pm 30^\circ$ -Neigung und der $\pm 30^\circ$ -Drehfunktion ist die optimale Positionierung ganz einfach. Außerdem können Sie den Monitor bis zu 360° drehen, um die Betrachtung im Hoch- oder Querformat zu ermöglichen. Mit dem Knopf zur Mikro-Einstellung stellen Sie sicher, dass Ihre Monitore perfekt angeordnet sind.

Der Dual-Monitorarm lässt sich mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführungsklemme einfach montieren (Montage-Hardware wird mitgeliefert). Integriertes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz. Er funktioniert gut mit den meisten Schreibtischen sowie auch mit Sitz-/Steh-Arbeitsplätzen.

Mit zwei Monitoren haben Sie zusätzliche Bildschirmfläche, was zu einfacherem Multitasking und maximierter Produktivität beiträgt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie zwei Monitore an einer einzigen Basis, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- Maximieren Sie den Platz im Büro und schaffen Sie eine Dual-Monitor-Workstation an einer (Trenn-)Wand
- Funktioniert dank der Tischklemme oder Kabeldurchführungsklemme auch mit Steh-/Sitz-Arbeitsplätzen

Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie zwei bis zu 27 Zoll große Monitore an nur einer Basis montieren (max. Gewicht 8 kg)
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 58,4 cm/23 Zoll).
- Arbeiten Sie komfortabler dank verstellbarer Höhe, +/-30°-Neigung, +/-30°-Drehfunktion und 360-Grad-Drehung
- Vielseitige Verwendung durch Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung
- Dank des flachen Profils können Sie Ihre Monitore direkt vor einer (Trenn-)Wand montieren

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Stärke der
Montageoberfläche

Schreibtischklemme: Tischdicke 10-80 mm

Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm

Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm

Leistung

Allgemeine
Spezifikationen

Stangenhöhe: 360 mm

Dual-Arm-Spanne: 835 mm

Gewichtskapazität

17.6 lb [8 kg]

Minimale
Bildschirmgröße

13"

Maximale
Bildschirmgröße

27"

Höhenverstellung

Ja

Maximale Höhe

14.3 in [364 mm]

Neigung

+ 30° / - 30°

Schwenkung/Drehung

+30°/-30°

Displayrotation

360°

Physische
Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusetyp

Steel, Aluminum and Plastic

Produktlänge

34.3 in [87.0 cm]

Produktbreite

5.3 in [13.5 cm]

Produkthöhe

20.3 in [51.5 cm]

Produktgewicht

10.8 lb [4.9 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.1 in [25.6 cm]
Paketbreite	18.9 in [48.0 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.3 lb [5.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Säule
	2 - VESA-Adapter
	2 - Kabelklammern (Standssäule)
	2 - Monitorarme
	2 - Endkappen
	2 - Kabelklammern (Monitorarm)
	2 - Endkappenschrauben
	1 - Klemme zur Befestigung am Schreibtisch
	1 - Sechskantschlüssel
	1 - Sechskantschraubendreher
	8 - Schrauben (M4 x 14)
	8 - Schrauben (M5 x 14)
	8 - Unterlegscheiben
	1 - Kabeldurchführungsadapter
	1 - Kabeldurchführungsplatte
	5 - Gummimatten
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.