

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Arista Networks SFP-10G-T -
100/1000/10000Base-TX

ID prodotto: AR-SFP-10G-T-ST



Il AR-SFP-10G-T-ST-ST-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in rame compatibile con Arista Networks SFP-10G-T progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Arista Networks®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in rame per le reti compatibili con 100/1000/10000Base-TX a una distanza massima di 30 m.

Specifiche tecniche:

- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: Connettore in RJ-45
- Massima distanza di trasferimento: 30 m
- MTBF: 510,469,759 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in rame con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Arista Networks SFP-10G-T
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	30 m (98.4 ft)
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	510,469,759 hours
Consumo energetico	< 1W

Connettore/i

Connettore A	Slot SFP
Connettore B	RJ-45

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.7 mm]
Larghezza prodotto	2.7 in [68 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.8 mm]
Peso prodotto	0.5 oz [15 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

