

Braccio per Doppio Monitor a 27" (8Kg) da Scrivania - Barra Trasversale - Supporto con Morsetto

ID prodotto: ARMBARDUOG



Questa staffa da scrivania consente di montare due monitor con attacco VESA da 13" a 27", ciascuno con peso fino a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di lavoro ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Con un design stabile a due staffe, il supporto per due monitor permette di creare uno spazio di lavoro più agevolmente utilizzabile grazie al montaggio dei monitor in posizione affiancata su una singola base. Il supporto degli schermi è caratterizzato da un basso profilo posteriore che consente di posizionare i display a ridosso di una parete o della parete di un cubicolo.

Il supporto da scrivania è dotato di altezza regolabile lungo l'asta. I fluidi movimenti di inclinazione e di orientamento di +/- 30° consentono di trovare con facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile ruotare il display di 360° per una visione dei monitor in orizzontale o verticale. Il perfetto allineamento dei display è garantito dalla manopola con regolazioni minime.

L'installazione della staffa per due monitor è molto facile sia mediante il morsetto da scrivania che con il foro passacavo (accessori forniti in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, comprese le workstation con posizione seduta/in piedi.

La possibilità di utilizzare due monitor consente di disporre di più spazio sullo schermo per eseguire diverse attività contemporaneamente ed elevare al massimo la produttività.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di due monitor su una singola base per un minore ingombro sulla scrivania
- Ottimizzazione dello spazio dell'ufficio con la realizzazione di una workstation con due monitor a ridosso di una parete o della parete di un cubicolo
- Compatibile con le workstation con posizione seduta/in piedi con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor di massimo 27" su un'unica base (peso massimo 8 kg)
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 58,4 cm)
- Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile con possibilità di inclinazione di +/- 30°, orientamento di +/- 30° e rotazione di 360°
- Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo
- Possibilità di posizionamento dei monitor a ridosso di una parete/parete di cubicolo grazie al design a basso profilo

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

Spessore della
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm

Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm

Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm

Prestazioni

Specifiche generali

Altezza asta: 360 mm

Distanza tra le staffe: 835 mm

Capacità di carico

17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime
display

13"

Dimensioni massime
del display

27"

Regolazione dell'altezza

Sì

Altezza massima

14.3 in [364 mm]

Inclinazione

+ 30° / - 30°

Orientamento/rotazione

+30°/-30°

Rotazione del display

360°

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Tipo enclosure

Steel, Aluminum and Plastic

Lunghezza prodotto

34.3 in [87.0 cm]

Larghezza prodotto

5.3 in [13.5 cm]

Altezza prodotto

20.3 in [51.5 cm]

Peso prodotto

10.8 lb [4.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.1 in [25.6 cm]
Package Width	18.9 in [48.0 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.3 lb [5.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - montante
	2 - Adattatori VESA
	2 - Morsetti per la gestione cavi (colonna)
	2 - staffe per monitor
	2 - cappucci terminali
	2 - Morsetti per la gestione cavi (staffa monitor)
	2 - Viti a testa bombata
	1 - Morsetto per montaggio a scrivania
	1 - chiave a brugola
	1 - Cacciavite a chiave esagonale
	8 - Viti M4x14
	8 - Viti M5x14
	8 - rondelle piatte
	1 - Adattatore per montaggio passacavo
	1 - Piastra per montaggio passacavo
	5 - piedini in gomma
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.