2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDPSMM2M

De HDPSMM2M Pro-serie High Speed HDMI-kabel (2 m) heeft 2 vergulde (mannelijke) HDMI-connectors in een metalen connectorprofiel voor duurzame, hoogwaardige verbindingen en een stijlvolle look die de perfecte afwerking vormt voor uw thuisbioscoop of professionele A/V-omgeving.

Deze 2 meter lange, lichte kabel heeft ook een dunnere HDMI-draadconstructie - ca. half zo dik als een normale 2 m lange kabel, en biedt dus een flexibelere installatie met minimale kabelwarboel.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

High-speed HDMI digitale video- en audiokabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

• Stijlvolle metalen HDMI-connectorprofielen

• Dunne kabelconstructie – buitendiameter (BD) van 3,6 mm

• QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings

• Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

• Vergulde HDMI-connectoren

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Connectormateriaal	Goud
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	36 AWG

	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	1.8 oz [51.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.4 in [1.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2 m Pro-serie metalen High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.