

Stativ för dubbla skärmar - vertikal

Produkt ID: ARMBARDUOV



Detta stabila och slimmade stativ för dubbla skärmar lyfter två skärmar från skrivbordet eller bordet för att spara plats och öka produktiviteten. Med sin stål konstruktion står det fristående skärmstativet säkert och håller två skärmar vertikalt, var och en upp till 27".

Stativet för dubbla skärmar håller två skärmar, en ovanför den andra, i en vertikal konfiguration. Du kan arbeta bekvämare och reducera belastning på nacke och ögon utan att behöva titta åt sidan för att jämföra filer eller granska referensmaterial på dina skärmar. Det är idealiskt för flera tillämpningar inklusive webbdesign, kodning, skapa och granska filer och mycket mer. Skärmmonteringen sparar värdefullt skrivbordsyta och låter dig arbeta utan stök, vilket är ett välkommet tillägg i flera kontorsmiljöer inklusive företag-, hälsovård- och finans-miljöer. Du kan vid behov justera höjden på skärmarna längs med stolpen på 818 mm.

Skärmstativet ger mjuk och enkel +/- 45° lutning och +/- 45° vridning så att det är enkelt att hitta den perfekta vinkeln. Den kan också rotera 360° för flexibiliteten med porträtt- och landskapsvisning.

Det kraftiga skärmstativet i stål håller dina skärmar säkert på plats för att skydda din investering och ge långvarig stabilitet. Stativet för dubbla skärmar stöder två skärmar 13"-27" (330-686 mm) och 10 kg per skärm. Ytan har en puderbeläggning för att motstå rispor.

För enklare montering har VESA-monteringen hack så att du kan ställa in skruven i förväg, föra in skärmen och sedan dra åt skruven. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMBARDUOV täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Stapla skärmarna för webbdesign eller kodning
- Öka bekvämligheten när du arbetar med två skärmar för att skapa filer eller jämföra dokument
- Öka din produktivitet i kontorsmiljöer inklusive företag, hälsovård, finans och mäklare
- Spara plats på hemmakontoret

Funktioner

- Montera två skärmar vertikalt för att spara plats och öka din komfort
- Det fristående skärmstativet stöder två skärmar på upp till 27" (686 mm) och 10 kg per skärm
- Kraftig stålkonstruktion
- Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 818 mm
- Justera skärmvinkeln enkelt med +- 45° lutning och +- 45° vridning
- Full rotation i 360°
- Kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
# skärmar som stöds	2
Inpassning	Vertical
Monteringsalternativ	Skrivbordsstativ
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	22.1 lb [10 kg]
Minsta displaystorlek	13"



Maximal skärmstorlek	27in
Fits UltraWide Displays	Ja
Lutning	+ 45° / - 45°
Vridning/pivotering	+45° / -45°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	17.1 in [43.4 cm]
Produktbredd	12.4 in [31.6 cm]
Produkt höjd	32.2 in [81.8 cm]
Produktvikt	8.9 lb [4.0 kg]

Förpackning

Package Length	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	18.2 in [46.3 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.7 lb [4.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	lägre påle
	övre påle
	basplatta
	VESA-skärmmonteringar
	pålkontakt
	klämmor för kabelhantering
	skydd



3 mm insexnyckel

5 mm insexnyckel

6 mm insexnyckel

M4x12 mm skruvar

M5x12 mm skruvar

Brickor

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

