

Brazo de Soporte VESA Articulado de 3 Pantallas hasta de 27 Pulgadas - Base para Pantallas de Computadora

ID del Producto: ARMBARTRIO2



Este soporte independiente de triple monitor le ahorra espacio valioso en su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo más confortable y ergonómico. Fabricado con acero de la más alta calidad, este resistente soporte para monitor mantiene suspendidos hasta 3 monitores, por encima de su escritorio/mesa u otra superficie de trabajo.

Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico. Este soporte para monitor de computador aumenta la eficiencia y productividad, con capacidad para tres monitores de 13" a 27" (330 a 686mm) de tamaño y hasta 8 kg de peso por monitor. Resulta ideal para oficinas, salas de control, en bancos, inmobiliarias y otros entornos en los que el uso de varios monitores resultan esenciales para la productividad.

Ajuste sus monitores a la posición ideal, gracias a los brazos articulados. Fácil rotación a hasta 360°, inclinación a hasta 30°, hacia arriba o abajo, y giros entre +30° / -30°, para ajustar la posición de su pantalla. La estructura permite posicionar y rotar el monitor de forma fácil, sin esfuerzo, en cualquier dirección, con el fin de reducir los reflejos en la pantalla y colocarla en el ángulo ideal de visión. Los microajustes permiten nivelar la posición. También puede ajustar la altura de sus monitores a lo largo del mástil vertical, con un ajuste máximo de altura de 424mm, a fin de reducir la tensión en cuello y vista.

Elija la posición horizontal o vertical, a fin de personalizar su espacio de trabajo. Puede configurar hasta tres pantallas en posición horizontal para crear un efecto envolvente o de estilo "cabina" (de avión), con el fin de facilitar la visualización.

Este soporte para triple monitor, de acero de servicio pesado con una base de aluminio, sostiene sus monitores de forma segura y ofrece un rendimiento duradero. El acabado de la superficie es resistente a los rasguños.

El soporte para monitor está diseñado para la fácil instalación en un escritorio, mesa u otro espacio de

trabajo. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El modelo ARMBARTRIO2 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
- Aumente su productividad mediante el uso de 3 monitores, lo cual resulta ideal en salas de control, oficinas de servicios financieros, así como entornos de inmobiliarias y de otro tipo en que se trabaja con datos en tiempo real

Características

- Soporte independiente para monitor con capacidad para 3 monitores de hasta 27" y 8 kg de peso por monitor
- Fabricación en acero de servicio pesado y base de aluminio para capacidad óptima
- Altura ajustable a 424mm
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 77.5cm)
- Los microajustes permiten nivelar la visualización
- Rotación a 360°, giro de +30° / -30° e inclinación de +30° / -30°, para ajustes ideales del ángulo de visión
- Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100
- Gestión de cables

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí

Número de pantallas admitidas	3
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	100x100 mm 75x75 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.7 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13" 13"
Tamaño máximo de la pantalla	27in
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	17.7 in [45 cm]
Extensión máxima del brazo	27.8 in [70.6 cm]
Inclinación	+ 30° / - 30°
Giro / Pivotación	+30° a -30°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Steel, Aluminum and Plastic
Longitud del Producto	4.6 ft [1.4 m]
Ancho del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Altura del Producto	18.2 in [46.3 cm]
Peso del Producto	15.0 lb [6.8 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	25.2 in [64.0 cm]
Ancho de la Caja	12.6 in [32.0 cm]
Altura de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.7 lb [7.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	soportes VESA para monitor
	barra cruzada
	brazo para monitor izquierdo
	brazo para monitor derecho
	tapas de brazo
	Mástil
	placa de base
	tapas de los extremos
	clips para gestión de cables
	tornillos
	llave hexagonal (3mm)
	llave hexagonal (5mm)
	Tornillos M4x14mm
	Tornillos M5x14mm
	Arandelas
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.