

Einzel Monitor Halterung - Trennwand-Wandhalter

Produkt-ID: ARMCBCL



Mit diesen Monitoraufhängungen für Trennwände können Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch durch eine Montage an den Trennwänden zwischen Bürozellen schaffen. Jede Aufhängung ist in der Lage, einen Monitor von 34 Zoll mit einem Gewicht von 9 kg zu tragen. Darüber hinaus ist eine Neigungs- und Höheneinstellung möglich, sodass Ihre Mitarbeiter die Position der Bildschirme für maximalen Komfort anpassen können.

Der Arbeitskomfort Ihrer Mitarbeiter erhöht sich, wenn nutzbare Arbeitsflächen nicht mehr durch Monitore blockiert werden. Mit diesen Aufhängungen können Sie für zusätzliche Bewegungsfreiheit in kleineren Arbeitsbereichen sorgen, wie beispielsweise in Call-Centers, und dabei Platz für weitere Hardware oder physische Aufgaben wie Entwürfe von Hand oder das Lesen von Papierdokumenten schaffen. Durch die Verringerung der Gerätezahl auf dem Schreibtisch können die Halterungen dabei behilflich sein, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in Ordnung zu halten.

Die Trennwandhalterungen bieten auch eine einfache Möglichkeit, Kabelsalat zu vermeiden. Sie verfügen über ein integriertes Kabelhaltersystem, mit dem die Kabel ordentlich verstaut werden können.

Die Monitorhalterung für Trennwände bietet leicht verstellbare Höhen- und Neigungsmechanismen, um die Position der Bildschirme individuell einzustellen. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, ergonomische Arbeitsplätze zu schaffen, die den spezifischen Bedürfnissen aller Mitarbeiter entsprechen. Die Angestellten können die Höhe ihres Monitors verstellen, ohne ihre Arbeit unterbrechen zu müssen: der Stift zur Höhenverstellung muss lediglich herausgezogen und der Monitor in die gewünschte Höhe verschoben werden. Mit der Halterung kann die Höhe um etwa 40,64 cm verstellt werden. Nachdem die Mitarbeiter die gewünschte Höhe eingestellt haben, können sie ihre Monitore neigen, um ihren Sichtwinkel zu verstellen.

Zur Anzeige von längeren Seiten oder Programmiercodeblöcken, ohne dabei in der Bildlaufleiste nach unten scrollen zu müssen, ermöglicht die LCD-Halterung für Trennwände zudem ein müheloses Wechseln der Anzeige von Hoch- auf Querformat.

Die Monitoraufhängung ist bei fast allen Trennwandgrößen einsetzbar. Sie passt an verschiedene Wandmaße mit einer Stärke von 3,8 cm bis 14 cm und wird für Wandhöhen von 48 cm bis 76 cm über dem Schreibtisch empfohlen. Die Maximalhöhe kann je nach Körpergröße des Benutzers leicht abweichen.

Die Aufhängung weist darüber hinaus ein flaches Design auf, welches den Gebrauch von an der Trennwand montierten Regalen nicht beeinträchtigt oder Kollegen stört, die in der angrenzenden Bürozelle arbeiten. Zudem ist sie so konzipiert, dass die Oberfläche der Trennwand von Kratzern oder Abdrücken geschützt ist.

Die Monitorhalterung sorgt für eine schnelle und leichte Art der Installation. Stellen Sie einfach die entsprechende Breite ein. Bringen Sie den Monitor an und hängen Sie die Halterung an der Trennwand auf. Stellen Sie dann die Höhe ein und verlegen Sie die Kabel.

Es ist nicht notwendig, mehrere Teile zu montieren oder am Schreibtisch zu befestigen. Die Monitorhalterung für Trennwände erfordert so gut wie keine Montagearbeiten. Sie kann innerhalb von kürzester Zeit angebracht werden und ist sofort einsatzbereit.

Die ARMCBCL-Monitoraufhängung für Trennwände wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bringen Sie einen Monitor an einer Trennwand an und stellen Sie die Höhe nach Bedarf ein.
- Drehen Sie den Monitor auf Hochformat für Webdesign und Programmierung

Merkmale

- Nutzen Sie den Platz auf dem Schreibtisch optimal aus, indem Sie den Monitor vom Schreibtisch eines Mitarbeiters entfernen.
 - Verbessertes Arbeitskomfort mit problemloser Höhen- und Neigungseinstellung
 - Trägt Monitore mit einer Größe bis zu 30 Zoll (mit einem Gewicht bis zu 9 kg)
 - Praktisch keine Montage erforderlich
 - Optimiert für Wandhöhen von 48 cm bis 76 cm über dem Schreibtisch
 - Bietet eine Höhenverstellung um etwa 40,64 cm
-

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Trennwand
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	1,5 Zoll (38 mm) bis 5,5 Zoll (139 mm)

Leistung

Gewichtskapazität	19.9 lb [9 kg]
Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlänge	3.7 in [93.0 mm]
Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
Produktgröße	18.1 in [46.0 cm]
Produktgewicht	28.1 oz [796.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	19.9 in [50.5 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	3.9 in [98.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Trennwandhalterung zur Monitoraufhängung
	kleiner L-Bügel
	großer L-Bügel
	Gummimatten
	M4x12-Schrauben
	M4 x 25-Schrauben
	Abstandshalter
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

