

Support d'Écran pour Box - Support d'Écran Simple pour Cabine - Écran Jusqu'à 34"(8kg) VESA - Hauteur Réglable - Support Ergonomique pour écran Plat avec Crochet et Pince

N° de produit: ARMCBCLB



Gagnez un précieux espace dans votre box de travail, grâce à ce support d'écran pour box. Il vous permet d'installer un écran sur la cloison de votre box pour optimiser l'organisation, le confort et la productivité dans votre espace de travail.

Le support d'écran pour box en acier doté d'une finition métallique prend en charge un écran VESA de 43 cm à 81 cm d'un poids maximum de 8 kg, en toute sécurité.

Le support d'écran pour cloison de box vous permet de libérer de la place dans votre espace de travail et de ranger les câbles grâce à une gestion intégrée.

Régalez rapidement la hauteur de l'écran en tirant sur le levier tout en faisant glisser l'écran à la hauteur souhaitée. La hauteur de réglage jusqu'à 30 cm s'adapte à un large éventail d'utilisateurs.

Pour un affichage personnalisé, inclinez et faites pivoter votre écran de +/-10 degrés. Le support d'écran pour box pivote également de +/-180 degrés pour le positionnement en mode paysage ou portrait.

Personnalisez votre zone de travail en fixant plusieurs écrans à l'aide de différents supports pour box, afin de créer un poste de travail à plusieurs écrans. La fonction de réglage précis vous permet d'aligner parfaitement vos écrans. Vous pouvez également les incliner pour une visualisation optimale.

Le support d'écran pour cloison de box est facile à installer. Il s'adapte à la plupart des box avec des cloisons mesurant entre 2,5 et 7,5 cm d'épaisseur. Il est optimisé pour les hauteurs de cloison comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Optimisez l'espace dans des environnements de travail organisés en box
- Faites pivoter les écrans en mode portrait : ce réglage est idéal pour la conception web et le codage
- Installez plusieurs écrans sur une cloison de box pour créer une station de travail à plusieurs écrans

Spécifications techniques

- **SUPPORT POUR MONITEUR DE CABINE DE 34 POUCES** : Le support mural pour moniteur simple compatible VESA 75x75mm/100x100mm supporte des écrans jusqu'à 34 pouces (8kg) ; finition en poudre argentée ; profil de 3"/7,6cm à partir du mur de l'armoire
- **RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DU MONITEUR** : Plage de réglage de la hauteur totale de 31,2cm à partir du haut de la cabine de bureau ; levier manuel de réglage de la hauteur facile à utiliser pour un réglage sans outil sur 9 niveaux prédéfinis
- **GAMME DE MOUVEMENTS DE L'ÉCRAN** : le support ergonomique pour écran de bureau accroché augmente le confort et la productivité avec une inclinaison et un pivotement de +/-10°, une rotation de 360° (paysage/portrait) ; outils de réglage de la tension inclus
- **INSTALLATION FACILE** : plaque VESA détachable à dégagement rapide ; matériel de montage inclus pour la compatibilité ; la pince réglable permet de supporter des épaisseurs de mur de cubicule allant de 63 mm à 89 mm
- **SOLUTION ÉVOLUTIVE** : Créez des postes de travail multi-moniteurs en utilisant plusieurs supports pour moniteurs de cabine ; le micro-réglage permet un alignement précis des écrans plats ; la gestion des câbles permet une installation organisée

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1

Options de fixation	Cloison
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	38 mm à 139 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Inclinaison	+10° / -10°
Rotatif/pivotant	+10 ° / -10 °
Rotation de l'écran	+180° / -180°

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	3.7 in [9.3 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
Hauteur du produit	18.1 in [46.0 cm]
Poids du produit	3.3 lb [1.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.1 cm]
Package Width	20.5 in [52.0 cm]

Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Poids brut	4.2 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support d'écran pour cloison
	1 - Coussinet en mousse EVA
	1 - Clé hexagonale
	4 - Rondelles
	4 - Entretoises
	4 - Vis M4 x 12 mm
	4 - Vis M4 x 16 mm
	4 - Vis M5 x 12 mm
	4 - Vis M5 x 16 mm
	1 - Manuel d'utilisation

Informations de
garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis