

Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart

Produkt ID: ARMBARDUO



Öka din produktivitet och frigöra skrivbordsyta med detta stativ för dubbla skärmar. Med den fristående monteringen kan du använda två skärmar på upp till 24 tum, sida vid sida, på en och samma bas som du kan placera på praktiskt taget vilken arbetsyta som helst. Den svarta finishen kompletterar din kontorsinredning.

Installera en arbetsstation med dubbla bildskärmar med detta VESA-monitorstativ (75x75, 100x100 mm) för att multitaska snabbare och öka produktiviteten. Jämför och redigera filer enkelt på två skärmar. Roter dina bildskärmar 360 grader för stående eller liggande vy.

Maximera skrivbordsyta med detta stativ för dubbla skärmar. Dess tvärsådesign gör det enkelt att montera två platta bildskärmar. Skärmstället har ett platt bakstycke i låg profil så att du kan placera dina skärmar mot en vägg för att frigöra utrymme.

Tvärsådesignen på detta stativ för dubbla skärmar håller dina bildskärmar perfekt anpassade för bekväm användning. Du kan anpassa positionen på dina skärmar med +/- 15 graders lutning. Du kan även justera höjden på skärmarna längs med stolpen upp till 40,5 cm.

Det robusta skärmstativet i stål och aluminium ger din arbetsstation stabilitet. Den robusta plattformen medger även flexibel användning som en tillfällig arbetsplats, till exempel för att göra presentationer i styrelserummet.

ARMBARDUO täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd två skärmar på din arbetsstation för att bli klar med dina uppgifter snabbare
- Maximera din skrivbordsyta genom att montera båda dina skärmar på en enda bas.
- Lågprofilbas med attraktiv svart färg som fungerar bra i kontor och öppet landskap

Funktioner

- Förbättra produktiviteten och frigör utrymme genom att montera två skärmar på upp till 24 tum
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 26,3 tum/66,8 cm)
- Fristående skärmstativ med tvärslådesign håller skärmarna på plats
- Enkel höjdjustering längs stängan och +/- 15 graders lutning för anpassad visning
- Stativet i stål och aluminium stöder VESA 75x75, 100x100 och klarar bildskärmar på 8 kg vardera

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
# skärmar som stöds	2
Ledad	Nej
Monteringsalternativ	Skrivbordsstativ
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
Maximal skärmstorlek	24in
Höjdjustering	Ja
Maximal höjd	15.9 in [40.5 cm]
Lutning	+/-15

Vridning/pivotering 360° för varje skärm

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlängd	37.4 in [95 cm]
Produktbredd	7.1 in [18 cm]
Produkthöjd	16.1 in [41 cm]
Produktvikt	13.6 lb [6.2 kg]

Förpackning

Package Length	12.0 in [30.5 cm]
Package Width	28.2 in [71.7 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	16.4 lb [7.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	pelare
	basplatta
	M6x15 skruvar
	kabelhanteringsklämma (pelare)
	pelarlock
	höjdjusteringsring
	tvärstång
	VESA-skärmmonteringar
	M4x12 skruvar
	M4x30 skruvar
	plastbrickor

insexnyckel (3 mm)

insexnyckel (4 mm)

kabelhanteringsklämmor (tvärstång)

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

