

## Brazo para Escritorio de Dos Monitores hasta 27" (8Kg) - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio

ID del Producto: ARMBARDUOG



Este brazo para doble monitor de montaje en escritorio le permite el montaje de dos monitores de 13" a 27" compatibles con montaje VESA, cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le permite un montaje flexible por sujeción en escritorio o a través del hueco del ojal, lo cual ahorra espacio, a la vez que crea un espacio de trabajo ergonómico en cualquier entorno de oficina.

Su diseño de doble brazo estable le permite crear más espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus monitores lado a lado en una sola base. El soporte para pantalla debe incluir un perfil bajo plano trasero que le permita posicionar sus pantallas contra la superficie de una pared o cubículo.

El soporte para monitor de montaje en escritorio tiene una altura ajustable a lo largo del mástil. El movimiento de inclinación de +/- 30° y giro de +/- 30° facilitan ajustar el soporte al ángulo de visualización óptimo. También puede rotar su pantalla 360° para visualización vertical u horizontal, además de verificar, con la perilla de microajuste, que sus pantallas queden perfectamente alineadas.

El brazo para doble monitor se instala fácilmente, ya sea mediante sujeción en escritorio o a través de un ojal (se incluye el hardware). La gestión integrada de cables mantiene su espacio de trabajo organizado. Funciona bien con la mayoría de los escritorios, incluyendo las mesas para trabajar de pie o sentado.

Agregar dos pantallas permite obtener espacio extra de pantalla, algo necesario para simplificar el trabajo multitarea y lograr la máxima productividad.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale dos monitores en una sola base para ahorrar espacio en el escritorio
- Aproveche al máximo el espacio de oficina, gracias a la creación de una estación de trabajo con doble monitor, instalada en la superficie de una pared o un cubículo
- Funciona con mesas para trabajar de pie o sentado, mediante la pieza de sujeción en escritorio o a través del ojal

## Características

- Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 27", en una sola base (peso máximo de 8kg)
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 58,4cm)
- Trabaje de manera confortable gracias al ajuste de la altura, +/- 30° de inclinación, +/- 30° de giro y 360° de rotación
- Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del agujero del ojal
- Coloque los monitores cerca de la superficie de una pared o de un cubículo, gracias al diseño de perfil bajo

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm

Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm

Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm

---

## Rendimiento

Especificaciones Generales	Altura del mástil: 360mm
	Espacio entre doble brazo: 835mm
Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	14.3 in [364 mm]
Inclinación	+ 30° / - 30°
Giro / Pivotación	+30° / -30°
Rotación de la pantalla	360°

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Steel, Aluminum and Plastic
Longitud del Producto	34.3 in [87.0 cm]
Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Altura del Producto	20.3 in [51.5 cm]
Peso del Producto	10.8 lb [4.9 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.1 in [25.6 cm]
Ancho de la Caja	18.9 in [48.0 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.3 lb [5.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - columna
	2 - Adaptadores VESA
	2 - Clip para gestión de cables (columna)
	2 - brazos para monitor
	2 - tapas de los extremos
	2 - Clips para gestión de cables (brazo para monitor)
	2 - Tornillos con capuchón
	1 - Soporte de sujeción en escritorio
	1 - llave hexagonal
	1 - Destornillador con punta de llave hexagonal
	8 - Tornillos M4x14
	8 - Tornillos M5x14
	8 - arandelas planas
	1 - Adaptador para montaje a través de ojal
	1 - Placa para montaje a través de ojal
	5 - almohadillas de goma

1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.