

Skärmfäster för bås - Med mikrojustering

Produkt ID: ARMCBCLB



Frigör värdefullt utrymme vid arbetsstationerna med denna skärmhängare för bås. Den gör att du kan montera en skärm på båsväggen, vilket gör att du håller arbetsutrymmet mer organiserat, bekvämt och produktivt.

Skärmhängaren för bås som är gjord av stål med silver - metallfinish fungerar på ett säkert sätt med en skärm i storleken 17-34 tum med stöd för VESA-fäste och som väger maximalt 8 kg.

Skärmfästet för bås hjälper dig frigöra yta på arbetsstationerna och håller kablarna i ordning med hjälp av integrerad kabelhantering.

Justera snabbt höjden på skärmen genom att dra i spaken samtidigt som du skjuter skärmen till önskad höjd. Skärmen kan justeras upp till 30 cm i höjd för att passa olika personer.

För att du ska se skärmarna perfekt, kan du vinkla och snurra skärmarna +/-10 grader. Skärmfästet för bås kan även roteras i +/-180 grader till antingen landskap eller porträtt.

Anpassa din arbetsyta genom att hänga upp flera skärmar med hjälp av flera skärmhängare för bås för att skapa en arbetsstation med flera skärmar. Möjligheten att mikrojustera gör att du kan linjera skärmarna till en perfekt enhet. Du kan dessutom vinkla skärmarna för perfekt visning.

Väggfästet för bås går snabbt och enkelt att sätta upp. Skärmfästet passar i de flesta bås med väggjocklekar från 3,8 cm till 8,9 cm. Det är optimerat för väggar som är mellan 483-762 mm ovanför bordsskivan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Maximera skrivbordsytan på arbetsplatser i bås
- Roterar skärmarna till porträtt-orientering som passar för webbdesign och kodning
- Häng två skärmar på båsets vägg och skapa en arbetsplats med flera skärmar

Funktioner

- Spara utrymme med detta skärmfäste för bås för 17 till 32 tumskärmar
- Kraftigt fäste i stål hanterar skärmar på upp till 8 kg vardera
- Kan justeras i höjdlängd upp till 30 cm och kan vinklas, snurras och roteras
- Häng upp flera skärmar och rikta in dem med mikrojustering
- Den justerbara skärmhängaren för bås fungerar med de vanligaste båsväggarna

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Båsvägg
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	38 mm till 139 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
---------------	----------------

Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Lutning	+10° / -10°
Vridning/pivotering	+10° / -10°
Skärmrotation	+180° / -180°

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	3.7 in [9.3 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkthöjd	18.1 in [46.0 cm]
Produktvikt	3.3 lb [1.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.3 in [16.1 cm]
Paketets bredd	20.5 in [52.0 cm]
Paketets höjd	5.6 in [14.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Fäste för bås
	1 - EVA-skumplatta
	1 - insexnyckel
	4 - Brickor
	4 - Brickor

4 - M4x12 mm skruvar

4 - M4x16 mm skruvar

4 - M5x12 mm skruvar

4 - M5x16 mm skruvar

1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.