

Dubbel bildskärmsarm för skrivbordsmontering – VESA-kompatibelt skärmfäste med skrivbordsklämman för skärmar på upp till 32 tum – ergonomisk ledad skärmarm – kan justeras i höjd samt lutats/svängas/roteras

Produkt ID: ARMDUAL3



Skapa en slank och elegant tvåskärmslösning och spara samtidigt plats. Denna eleganta bordsmonterade dubbelmonteringsarm ger dig en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en ergonomisk arbetsplats. Få ett brett spektrum av rörelser med dubbelarmen plus justering av vinkling, förskjutning, rotation och höjd.

Flerskrämsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna sträcker sig hela 38,6 cm för att anpassas till dina behov.

De flexibla dubbla svängbara armarna gör det enkelt att placera dina bildskärmar. Du kan placera dina bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att dela din skärm med andra.

Det eleganta dubbla bildskärmfästet använder en konturerad design gjord av slitstarkt aluminium med en elegant högglossig svart finish. Den två skärmfästena stöder säkert två VESA monterade (75 x 75, 100 x 100) bildskärmar upp till 32 tum, med en viktkapacitet på 8 kg per skärm.

Den dubbla skärmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal visning. Vinkla dina skärmar +30/-30 grader. Roter +90/-90 grader till vänster eller höger. Vrid dina bildskärmar till stående eller liggande position med den 360-graders roterande VESA-plattan.

Justera dina skärmar till önskad höjd. Det dubbla skärmfästet är höjddjusterbart längs den 39,8 cm långa stolpen.

Flerskrämsfästet är enkelt att installera med C-klämman för att fästa fästet på kanten av skrivbordet, bordet eller bänken. En nyckelhålsdesign på VESA-fästet gör det enkelt att skjuta bildskärmen på fästet och låsa på plats. Den inbyggda kabelhanteringen hjälper dig att hålla dina kablar ordentligt organiserade.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera två skärmar till ditt skrivbord eller disk med hjälp av bordsklämman
- Skapa en dubbelskärlösning i kommersiella lokaler eller kundinriktade miljöer.
- Roterar skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- **32" STORT MONITORSTÖD:** VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm kompatibel montering av flera bildskärmar stödjer 2 stora bildskärmar upp till 32" (8 kg) per arm med horisontell artikulering och grundläggande höjdjustering
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Dubbelskärmfäste ökar ergonomisk komfort och produktivitet med +30/-30° lutning, +90/-90° svängbar, 360° roterande display och justerbar höjd längs stängan på 39,8 cm
- **JUSTERBAR INSTÄLLNING:** Använd skrivklämman (C-klämman) för att enkelt montera och dra åt för hand på ett skrivbord (40-85 mm tjocklek) och kabelhanteringsklämmor för att hålla medföljande verktyg för snabb höjd- och vinkeljustering
- **LÄTT SKÄRMROTATION:** Den här skrivbordsmonterade dubbla monitorarmen har artikulerande armar som stöder topplös skärmrotation från liggande till stående positionering för att visa längre sidor utan att behöva bläddra
- **ELEGANT DESIGN:** Strömlinjeformat utseende med litet format förbättrar arbetsytan och inbyggda justerbara kabelhanteringsklipp längs armarna och mittstången håller kablarna organiserade för en presentabel arbetsyta

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Ja

# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Skrivbordsklämma
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Maximal skärmstorlek	32"
Höjdjustering	Ja
Maximal armförlängning	15.2 in [386 mm]
Lutning	+ 30° / - 30°
Panorering	+90° / - 90°
Vridning/pivotering	+/- 90° runt stödstoppen +/- 180° vid axeln +/- 90° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Aluminium
Produktlängd	4.1 ft [1.2 m]
Produktbredd	34.3 in [87.0 cm]
Produkthöjd	20.1 in [51.0 cm]
Produktvikt	7.0 lb [3.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.2 cm]
Paketets bredd	17.8 in [45.3 cm]
Paketets höjd	6.4 in [16.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.3 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Montering av skrivbordsklämma, nedre
	1 - Montering av skrivbordsklämma, övre
	1 - Montering av vridarm
	1 - pelare
	2 - Skruvar för skrivbordsklämma
	3 - Monteringsskruvar för pelaren
	1 - 4 mm insexnyckel
	1 - 6 mm insexnyckel
	8 - M4 x 12 mm skruvar
	8 - M5 x 12 mm skruvar
	8 - Brickor
	1 - Klämma för kabelhantering
	1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty	5 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.