Backplane a 4 alloggi da 3,5" SATA/SAS per 3 unità da 5,25" - Trayless

ID prodotto: HSB43SATSASB

Questa scheda backplane SATA/SAS da 3,5" con 4 alloggiamenti, installata in tre alloggiamenti unità disco frontali standard da 5,25", consente di collegare e scollegare con facilità unità SAS o SATA da 3,5" da un server o un computer desktop. È dotata di un design trayless che permette di risparmiare tempo durante l'installazione e di inserire o rimuovere le unità in base alle esigenze. Grazie alla struttura robusta in plastica e alluminio, rappresenta una soluzione a basso costo per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

Questa scheda backplane con 4 alloggiamenti è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente le unità. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

La scheda backplane hot-swap è una soluzione economica che consente di implementare aggiornamenti o build di sistema su larga scala, destinata alle organizzazioni che intendono far fruttare al massimo la spesa per il budget IT.

Per la sicurezza delle unità, la scheda backplane è realizzata in plastica e alluminio resistenti ed è dotata di un sistema di ventilazione con due ventole integrate che consente una dissipazione ottimale del calore.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Il prodotto HSB43SATSASB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• È una soluzione economica per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari

• Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center

• Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione

Caratteristiche

• Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando fino a quattro unità SATA o SAS da 3,5" in tre alloggiamenti anteriori da 5,25"

• Struttura robusta in plastica e alluminio

• Design senza vassoio per la massima facilità d'uso

• Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III

• Cicli di inserimento/estrazione: 50.000

• Sistema di ventilazione con due ventole per una dissipazione ottimale del calore

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Ventola/e	Sì
Ventole	2 - 40 mm

	Interfaccia	SATA
		SAS
	Numero di unità	4
	Dimensioni unità	3.5in
	Tipo unità	SAS & SATA
	Installazione unità	Fisso
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	4
	Tipo cuscinetti ventola	Doppio cuscinetto a sfera
Prestazioni		
	Velocità flusso aria	4.48 CFM
	Livello di rumorosità	21.13 dBA
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
	Tipo e velocità	SATA/SAS 6 Gbps
	Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	Sì
	Cicli di inserimento	50.000 cicli
Connettore/i		
	Connettori unità	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Connettori host	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Altre Interfacce	4 - 4 Pin Fan/LED
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	4 - Alimentazione/attività unità

Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0ºC to 55ºC (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20ºC to 55ºC (-4°F to 131°F)
	Umidità	5% ~ 65%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastic and Aluminum
	Altezza max unità	1.0 in [26.1 mm]
	Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
	Larghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
	Altezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
	Peso prodotto	3.2 lb [1.4 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.0 in [25.5 cm]
	Package Width	7.2 in [18.3 cm]
	Package Height	8.5 in [21.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.2 lb [1.9 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Rack portatile
		4 - Cavi SATA
		4 - Cavi adattatore di alimentazione LP4 a SATA e LED

2 - Cavi adattatore di alimentazione SATA a SATA e LED Y

8 - Viti di installazione

1 - guida di avvio rapido

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.